

## CARACTERISTIQUES

- Excellente connexion électrique
- Réduit les courts-circuits
- Collier à code couleur pour faciliter l'identification de la taille de la férule
- Collier isolé en nylon pour réduire les fuites, la fuite et l'intrusion de gaz
- Tube en cuivre étamé pour une excellente conductivité
- terminal serti pouvant être inséré et retiré à plusieurs reprises sans dégrader l'extrémité du fil

## Férule en lacet à sertir isolée de RS Pro, longueur de broche de 25 mm, diamètre de broche de 8,4 mm, taille de fil de 35 mm<sup>2</sup>, rouge

RS code commande : 3117870



Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à payer un prix élevé.

### Description du produit

Gamme de férules d'amorçage à codage couleur français de haute qualité de RS Pro (également appelées bornes d'extrémité de cordon) pour fournir une terminaison d'extrémité propre aux fils multibrins. Ces férules de fil fiables garantissent un positif Connexion lors de la connexion de fils aux blocs de terminal et aux bornes captives

#### Pincés à sertir adaptées

Pour les férules avec une taille de fil de 0,5 à 6 mm<sup>2</sup> Utiliser la pince à sertir code commande [683-1605](#)

Pour les férules avec une taille de fil de 10 à 25 mm<sup>2</sup> Utiliser la pince à sertir code commande [683-1614](#)

Pour les férules avec une taille de fil de 0,5 à 16 mm<sup>2</sup> Utiliser la pince à sertir code commande [464-482](#)

Pour les férules avec une taille de fil de 35 ou 50 mm<sup>2</sup> Utiliser la pince à sertir code commande [683-1617](#)

### Caractéristiques

<b>Nombre d'entrées</b>	1
<b>Isolation</b>	Isolé(e)
<b>Matériau d'isolation</b>	Nylon
<b>Couleur</b>	Rouge
<b>Matériau du contact</b>	Cuivre
<b>Placage de contact</b>	Etain
<b>Matériau de terminal</b>	Tube en cuivre
<b>Traitement de surface</b>	Plaque étamée
<b>Couleur d'isolation</b>	Rouge
<b>Type de férule</b>	Français
<b>Quantité par lot</b>	10
<b>Application</b>	Les embouts de câblage sont utilisés sur les fils multibrins qui sont insérés dans les blocs de jonction et les borniers à vis. Les applications incluent les unités grand public, les disjoncteurs, les panneaux de commande électrique et tout équipement nécessitant une connexion multibrins

### Spécifications électriques

<b>Intensité nominale</b>	9A
---------------------------	----

Tension nominale	600V
------------------	------

### Spécifications mécaniques


Taille de fil maximale (mm <sup>2</sup> )	35
Taille de fil maximale (AWG)	2
Diamètre de broche	8.7mm
Longueur de broche	25mm
Longueur totale	39mm
Poids	0.0520kg

### Spécifications de l'environnement de fonctionnement


Température maximale	105 °C
----------------------	--------

### Homologations

Conformité/certifications	Ce/UR/cur
---------------------------	-----------



Dimensions (mm)



Stock Number	Wire Size mm <sup>2</sup>	L	C	D	French Colour
157-1216	0.25	8	0.8	1.1	VIOLET
157-1238	0.34	8	0.8	1.1	PINK
458-689	0.5	8	1	1.3	WHITE
458-695	0.75	8	1.2	1.5	BLUE
250-3422	0.75	12	1.2	1.5	BLUE
458-702	1	8	1.4	1.7	RED
250-3438	1	12	1.4	1.7	RED
458-718	1.5	8	1.7	2	BLACK
250-3444	1.5	18	1.7	2	BLACK
458-724	2.5	8	2.3	2.6	GREY
250-3450	2.5	18	2.3	2.6	GREY
458-730	4	12	2.8	3.2	ORANGE
250-3466	4	18	2.8	3.2	ORANGE
458-897	6	12	3.5	3.9	GREEN
250-3472	6	18	3.5	3.9	GREEN
157-1244	10	12	4.5	4.9	BROWN
250-3488	16	12	5.8	6.2	IVORY
250-3494	25	16	7.5	7.9	BLACK
311-7870	35	25	8.3	8.7	RED
311-7886	50	25	10.3	10.9	BLUE