

MERKMALE

- Verschiedene metrische Größen erhältlich
- Ideal für den Hand- oder Maschineneinsatz
- Hergestellt aus HSS für Langlebigkeit und Wärmebeständigkeit
- ISO-Standard

RS PRO HSS M18- Gewindebohrer mit gerader Nut, Länge: 97 mm

RS Best.-Nr. 522-7632



Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

Produktbeschreibung

Wir stellen vor: RS PRO HSS Gewindebohrer mit gerader Nut, eine Auswahl von hochwertigen und professionellen Gewindebohrern, die ideal zum Schneiden von Gewinden (Gewindeschneiden) per Hand oder Maschine in gebohrte Löcher in Materialien wie Metall und Holz sind.

Allgemeine

Gewindegröße	M18
Typ	Gewindebohrer
Rastermaß	1,0mm
Gewindestandard	Metrisch fein
Anzahl der Teile	1
Standardausführung	ISO 529
Anwendungen	Bauwesen, Heimwerker, Sanitär, Werkstätten, Renovierungen

Mechanische

Gesamtlänge	97mm
Werkstoff	HSS
Schaftdurchmesser	13,8mm
Quadratische Länge	10,95mm
Gewindebohrergröße	17,0mm
Maximale Gewindelänge	23mm
Hauptdurchmesser	18,00mm
Kleiner Durchmesser	16,772mm
Gewindetiefe	0,614mm
Abstandsbohrer	18,25mm



RS Code	Manufacturers Code	Size	d1 (mm)	L1 (mm)	L (mm)	a (mm)
522-7632	21-505-762	M18	13.8	23	97	10.95

RS Code	Size	Pitch (mm)	Major Dia (mm)	Minor Dia (mm)	Thread Depth	Tapping Drill	Clearance Drill
522-7632	M18	1.00	18.00	16.772	0.614	17.0	18.25

