


IR1200/2200/3200-A, Régulateur IR1220-F01-A

Fiche technique

General series information

- Légèreté.
- Ajout d'échappements bas et frontal.
- Répétitivité de $\pm 1.0\%$ (Echelle Mesure).
- Débit élevé.
- Pression d'alimentation max: 1.0 MPa.




Régulateur avec fonction de débit inverse

Spécifications standards

Taille du corps	1
Pression de consigne	2 (0.02 à 0.8 MPa)
Sens de l'échappement	0 (Échappement au fond)
Taraudage	F (G)
Orifice	01 (1/8)
Option	Sans
Semi-standard	Sans
Pression du fluide	Air
Température maximum du fluide	60 °C
Température du fluide min.	-5 °C (hors gel)
Pression maximale d'utilisation	1.0 MPa
Pression d'épreuve	1.5 MPa
Température ambiante max.	60 °C
Température ambiante min.	-5 °C (hors gel)
Répétitivité	Jusqu'à $\pm 1\%$ de l'intervalle complet
Consommation d'air (à pression de 1.0 MPa)	1 l/min (ANR) max.
Pression d'alimentation max.	1.0 MPa
Pression d'utilisation min.	Pression de réglage + 0.05 MPa


Réglementation	Pas besoin
Poids	0.125 Kg

Dimensions



Constructions

Modèle standard (molette de réglage) : IR12□0-A



Nomenclature

N°	Description	Matériau		
		IR1200-A	IR2200-A	IR3200-A
1	Capot	Moulage en aluminium		
2	Membrane	Aluminium, NBR		
3	Joint	HNBR		
4	Joint	NBR		
5	Entretoise	Polyacétal		
6	Membrane d'alimentation	NBR		—
7	Ensemble de membrane d'échappement	Aluminium, acier, NBR		Aluminium, NBR, HNBR
8	Ensemble clapet	Acier inox, aluminium, HNBR		Aluminium, HNBR
9	Corps	Moulage en aluminium		

Information supplémentaire

Catalogue

[IR200A-Aa_FR.pdf](#)

Operation manuals

[OM_IR20_OM00009EN.pdf](#)

[OM_IR30_OM00015EN.pdf](#)

[OM_IR20_OM00010EN.pdf](#)

[OM_IR30_OM00016EN.pdf](#)