

# Scheda informativa del prodotto

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/2015 DELLA COMMISSIONE per quanto riguarda l'etichettatura energetica delle sorgenti luminose

**Nome o marchio del fornitore:** PHILIPS

**Indirizzo del fornitore:** Customer Care Philips, I.B.R.S./C.C.R.I. /Numéro 10461, 5600VB Eindhoven, NL

**Identificativo del modello:** 9290034790

## Tipo di sorgente luminosa:

|                                                                            |      |                                   |                                           |
|----------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------|-------------------------------------------|
| Tecnologia d'illuminazione:                                                | LED  | Non direzionale o direzionale:    | DLS                                       |
| Tipo di attacco della sorgente luminosa<br>(o altra interfaccia elettrica) | G53  |                                   |                                           |
| A tensione di rete o non a tensione di rete:                               | NMLS | Sorgente luminosa connessa (CLS): | No                                        |
| Sorgente luminosa a colori variabili:                                      | No   | Involucro:                        | -                                         |
| Sorgente luminosa ad alta luminosità:                                      | No   |                                   |                                           |
| Schermo antiriflesso:                                                      | Sì   | Regolabile:                       | Solo con specifici regolatori d'intensità |


## Parametri del prodotto

| Parametro                                                                                                                                           | Valore                       | Parametro                                                                                                                                                                         | Valore |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>Parametri generali del prodotto:</b>                                                                                                             |                              |                                                                                                                                                                                   |        |
| Consumo di energia in modo acceso (kWh/1000 h), arrotondato per eccesso all'intero più vicino                                                       | 20                           | Classe di efficienza energetica                                                                                                                                                   | G      |
| Flusso luminoso utile ( $\phi_{use}$ ), indicando se si riferisce al flusso in una sfera (360°), in un cono ampio (120°) o in un cono stretto (90°) | 1 270 in Cono stretto (90 °) | Temperatura di colore correlata, arrotondata ai 100 K più vicini, oppure intervallo di temperature di colore correlate che è possibile impostare, arrotondato ai 100 K più vicini | 3 000  |
| Potenza in modo acceso ( $P_{on}$ ), espressa in W                                                                                                  | 20,0                         | Potenza in modo stand-by ( $P_{sb}$ ), espressa in W e arrotondata al secondo decimale                                                                                            | 0,00   |
| Potenza in modo stand-by in rete ( $P_{net}$ ) per le sorgenti luminose                                                                             | -                            | Indice di resa cromatica arrotondato all'intero più vicino,                                                                                                                       | 95     |


|                                                                                                                                                                                                                                |            |       |                                                                                                              |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| connesse, espressa in W e arro-<br>tondata al secondo decimale                                                                                                                                                                 |            |       | oppure intervallo di<br>valori IRC che è pos-<br>sibile impostare                                            |                                     |
| Dimensioni<br>esterne senza<br>unità di ali-<br>mentazione<br>separata, parti<br>per il control-<br>lo dell'illumi-<br>nazione e par-<br>ti senza fun-<br>zioni di con-<br>trollo dell'illu-<br>minazione, se<br>presenti (mm) | Altezza    | 62    | Distribuzione spet-<br>trale di potenza a<br>pieno carico nell'in-<br>tervallo da 250 nm a<br>800 nm         | Vedi immagine<br>nell'ultima pagina |
|                                                                                                                                                                                                                                | Larghezza  | 111   |                                                                                                              |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                | Profondità | 111   |                                                                                                              |                                     |
| Dichiarazione di potenza equi-<br>valente <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                                       |            | Sì    | Se sì, potenza equi-<br>valente (W)                                                                          | 100                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                |            |       | Coordinate cromati-<br>che (x, y)                                                                            | 0,434<br>0,403                      |
| <b>Parametri per sorgenti luminose direzionali:</b>                                                                                                                                                                            |            |       |                                                                                                              |                                     |
| Intensità luminosa di picco (cd)                                                                                                                                                                                               |            | 2 200 | Angolo del fascio in<br>gradi, oppure inter-<br>vallo di angoli del fa-<br>scio che è possibile<br>impostare | 45                                  |
| <b>Parametri per sorgenti luminose LED e OLED:</b>                                                                                                                                                                             |            |       |                                                                                                              |                                     |
| Valore dell'indice di resa croma-<br>tica R9                                                                                                                                                                                   |            | 60    | Fattore di sopravvi-<br>venza                                                                                | 0,90                                |
| Fattore di mantenimento del<br>flusso luminoso                                                                                                                                                                                 |            | 0,96  |                                                                                                              |                                     |

(a) : non applicabile;

(b) : non applicabile;



Modello immesso sul mercato dell'Unione da 02/09/2022



**Numero di registrazione EPREL:** 1122532

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1122532>

**Fornitore:** Signify Netherlands B.V. (Fabbricante)

**Sito web:** [www.signify.com](http://www.signify.com)

**Servizio di assistenza alla clientela:**

**Nome:** Customer Care Philips

**Sito web:** [www.philips.com/lighting](http://www.philips.com/lighting)

**E-mail:** [EPREL.PhilipsLighting@Signify.com](mailto:EPREL.PhilipsLighting@Signify.com)

**Telefono:** 00800 744 547 75

**Indirizzo:**

I.B.R.S./C.C.R.I. /Numéro 10461  
5600VB Eindhoven  
Paesi Bassi