




Adaptateur process Clamp DIN 11864

ADAPT DIN11864-3-NKS-A/DN32/G1 3A



- 1 taraudage G1 Aseptoflex Vario
- 2 Orifice de fuite
- 3 rainure pour le joint torique 24x2
- 4 zone d'étanchéité



Application		
Version	pour tubes, pour appareils avec adaptation Aseptoflex Vario, pour tubes, DN 32 (DIN 11866, Reihe A), DN 32 (DIN 11866, Reihe A)	
Tenue en pression	40 bar	4 MPa
Tests / homologations		
Directive relative aux équipements sous pression	Une classification éventuelle selon DESP dépend de l'application et est à effectuer par l'utilisateur / l'exploitant.	
Consignes de sécurité	La compatibilité du fluide et du matière du produit doit être vérifiée dans toutes les applications.	
Données mécaniques		
Poids [g]	130,5	
Matières en contact avec le fluide	inox (1.4435 / 316L) caractéristiques de surface: Ra < 0,4 µm / Rz = 4 µm	
Raccordement capteurs	G 1 taraudage Aseptoflex Vario	
Raccord process	Clamp DN32 Ø 50,5 mm DIN 11864-3-A-NKS	
Etanchéité	joint	
Classe hygiénique selon DIN 11866	H4	
Accessoires		
Fourniture	Joint torique: 1 x (24 x 2 mm), conforme à EPDM, FDA, E30054	
Accessoires en option	Joint torique: 1 x 24 x 2, conforme à FKM, FDA, E30123	
	bague d'étanchéité: 1, conforme à PEEK, FDA, E30124	
Remarques		
Unité d'emballage	1 pièces	