

CKZT, Vérin de bridage robuste sans bras

CKZT40-105T

Fiche technique


General series information

- Alésage (mm): 40
- Modèle de base et avec poignée manuelle
- Type de taraudage G ou NPT
- 8 angles d'ouverture du bras
- Détecteur Turck ou P & F.

Spécifications standards

Alésage	40mm
Orifice du vérin	G
Angle d'ouverture du bras	105°
Type de détecteur	T (Turck)
Exécutions spéciales	Base Type, Rubber Cover
Position de montage de la poignée manuelle	Sans
Pression maximale d'utilisation	0.8 MPa
Pression minimale d'utilisation	0.3 MPa
Pression d'épreuve	1.2 MPa
Type d'amortissement	Clamping side: None Unclamping side: Rubber bumper
Fluide	Air
Température d'utilisation	-10 - 60°C
Type	Double acting
Temps de fonctionnement	1 sec. or more, Unclamping: 1 sec. or more
Force de verrouillage maxi	380 N·m
Moment de bridage max.	118 N·m
Course du vérin	58.4 mm
Détecteur de proximité Plage de fonctionnement	2 mm ± 10%
Courant de charge continu	150 mA
Fréquence de réponse	30 Hz
Matériau du boîtier	PBT-GP30
Indication de sortie	Clamping side: Red Unclamping side: Yellow
Indication de tension	Green
Poids	1.560 Kg

Constructions



Liste de kits de rechange

Désignation	Alésage	Référence	Table des matières
Cassette de détecteur	40	CKZT-S040 ^{T,P} (Voir Note 1)	③ Support du détecteur ⑥ Détecteur inductif ⑦ Broche parallèle ⑧ Joint plat ⑫ Vis d'assemblage du couvercle
Pièces servant à changer l'angle d'ouverture du bras	40	CKZT-D040* (Voir Note 2)	① Support ⑨ Rondelle élastique ⑩ Vis d'assemblage à tête courte
		CKZT-B040* (Voir Note 2)	② Butée réglable ④ Butée élastique ⑪ Joint torique
		CKZT-K040* (Voir Note 2)	CKZT-D040* CKZT-B040*
Kits du couvercle supérieur	40	CKZT-T040	⑤ Capot supérieur ⑬ Entretoise ⑭ Boulon 6 pans creux à tête bombée ⑮ Goupille d'articulation

Note 1) T : TURCK, P : P&F
Note 2) Veuillez préciser l'angle d'ouverture à l'aide des codes du tableau 1.

Tableau 1

Angle d'ouverture	Code
30	H
45	G
60	F
75	E
90	D
105	C
120	B
135	A

Information supplémentaire

Catalogue

[CKZT_FR.pdf](#)