


AC2900



Module AS-Interface ProcessLine

ProcessLine 8 SB IP69K



Application

Application	zones aseptiques et humides dans l'industrie agroalimentaire
-------------	--

Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	26,5...31,6 DC
Courant de sortie par module / emplacement	[A]	4; (AS-i: 4 A; AUX: 4 A)
Alimentation en tension supplémentaire	[V]	20...30 DC; (AUX)

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-5...70
Température de stockage	[°C]	-5...70
Humidité relative de l'air max.	[%]	90; (sans condensation)
Altitude max. au-dessus du niveau de la mer	[m]	2000
Indice de protection		IP 68; IP 69K
Degré de pollution		2

Tests / homologations

CEM	EN 62026-2	
	EN 61000-6-2	

Données mécaniques

Poids	[g]	613,5
Boîtier		cylindrique
Type de montage		Socle de montage
Dimensions	[mm]	Ø 137,3 / L = 80
Matières		boîtier: inox; Joint torique: EPDM; Bouchons protecteurs: PP
Matière des joints		EPDM

Raccordement électrique

Raccordement au module	M12
------------------------	-----



Module AS-Interface ProcessLine

ProcessLine 8 SB IP69K

Accessoires	
Fourniture	Bouchon: 8 x M12, E70297
Accessoires en option	Clé dynamométrique:, E70390
Remarques	
Unité d'emballage	1 pièces

Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 8 x M12; codage: A; Joint d'étanchéité: EPDM; Couple de serrage: 1,2...1,4 Nm; Longueur de câble max.: 20 m



1	AS-i+
2	0 V
3	AS-i -
4	+24 V
5	FE

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12; codage: A; Joint d'étanchéité: EPDM; Couple de serrage: 1,2...1,4 Nm; Longueur de câble max.: 2 m



1	AS-i+
2	0 V
3	AS-i -
4	+24 V
5	FE