



Presentazione

Marca prodotto	Schneider Electric
Gamma	New Unica
Type number	NH3535
Tipo prodotto	Timer

Caratteristiche tecniche

Presentazione del dispositivo	Meccanismo
Tipo tecnologia	Elettronico
Numero di interruttori	1
Attuatore	Pulsante
Tensione nominale di esercizio [Ue]	230 V CA 50 Hz
Corrente nominale	10 A
Potenza del fusibile associato	16 A
Colore	Antracite (RAL 7021)
Finitura superficie	Opaco
Trattamento superficiale	Painted
Numero di moduli	2 moduli
Numero di tasti FUNZIONE	2
Segnalazione locale	Indicatore: 1 LED (rosso)
Numero di uscite	1
Tipo di comando	Remote control by auxiliary push-button Controllo locale
Temporizzazione	5 min...8 h
Tipo rete di comunicazione	Senza cavo (2,4 GHz), 2,5 mW a < 50 m
Ausiliari collegati	Unlimited number of push-buttons, distanza: 50 m
Marchatura	Timer symbol
Apparecchiatura fornita	Manuale utente
Configurazione di cablaggio	Con neutro
Collegamenti - morsetti	Morsetto a vite
Numero di terminali	2
Capacità di connessione a serraggio	1,5...2,5 mm ² per solido cavi 1,5...2,5 mm ² per rigido cordato cavi
Forma della testa della vite	Pozidriv No 1 and combi
Coppia di serraggio	0,5 Nm
Materiale	PC (polycarbonato) GF10 FR: carcassa Metallo: morsetti Thermoplastic ABS-UV stabilised: piastra centrale
Montaggio dispositivo	Incasso
Tipologia fissaggio	Con viti
Tipo di installazione	Installazione interna

Tipo di imballo	Cartone
Profondità di incasso	29 mm
Profondità	41 mm
Larghezza	45 mm
Altezza	45 mm
Peso netto	0,045 kg
Resistenza agli agenti chimici	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

Ambiente

Temperatura ambiente	5...40 °C
Temperatura di stoccaggio	5...40 °C
Grado di protezione IP	IP20 IP21 with marking on visual parts
Grado di protezione IK	IK04
Caratteristiche ambientali	Alcol Benzina Liquido per lavaggio finestre Decolorante Olio Sapone liquido Acetone UV resistente
Norme	"EN 301-489-17" EN 60669-2-1 EN 60730-2-7 "EN 300-328"
Comandi	2014/30/UE - compatibilità elettromagnetica 2014/35/UE - direttiva bassa tensione
Certificazioni prodotto	FIMKO[RETURN]SEMKO[RETURN]NF[RETURN]VDE[RETURN]EAC[RETURN]NEMKO[RETURN]

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni
Mercury free	Sì
Sustainable packaging	Yes
RoHS exemption information	 Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	 Informazioni Sulla Fine Della Vita
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.