


DFK-PC 4/ 4-GF-7,62 - 直通插头



1840573
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1840573>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



穿墙式连接器，额定横截面: 4 mm²，颜色: 绿色，额定电流: 20 A，额定电压(III/2): 630 V，触点表面: Sn，触点类型: 针式插头，电位数: 4，行数: 1，位数: 4，连接量: 4，产品系列: DFK-PC 4/..-GF，针距: 7.62 mm，接线方式: 带压片的螺钉连接，螺钉头规格: L 开槽，安装: 直接安装，导线/PCB连接方向: 0 °，每个电势的焊针数量: 1，插拔系统: COMBICON PC 4，针式连接器样式对齐: 标准，互锁: 螺钉锁紧，安装方式: 螺钉法兰，包装类型: 纸箱包装

优势

- 通用型连接方式，可在全球范围内使用
- 最大接触力，升温较低
- 允许连接两条绞线
- 螺栓法兰保证高度的机械稳定性
- 通过灵活的侧面板可方便地从内部完成预接线壁式安装

商业数据

订货号	1840573
包装单位	50 pc
最小订货量	50 pc
销售关键代码	AADWCA
产品关键代码	AADWCA
目录页面	页码518 (C-1-2013)
GTIN	4017918111724
单件重量 (含包装)	18.53 g
单件重量 (不含包装)	17.528 g
原产地	PL

DFK-PC 4/ 4-GF-7,62 - 直通插头

1840573

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1840573>



技术数据

产品属性

产品类型	穿墙式连接器
产品系列	DFK-PC 4/..-GF
产品线	COMBICON Connectors L
类型	穿墙式插座
位数	4
针距	7.62 mm
连接量	4
行数	1
电位数目	4
安装法兰	螺钉法兰
每个电位的焊针	1

电气特性

特性

额定电流 I_N	20 A
额定电压 U_N	630 V
接触电阻	0.4 mΩ
额定电压(III/3)	400 V
额定电涌电压(III/3)	6 kV
额定电压(III/2)	630 V
额定电涌电压(III/2)	6 kV
额定电压 (II/2)	1000 V
额定电涌电压(II/2)	6 kV

连接数据

连接技术

类型	穿墙式插座
连接器系统	COMBICON PC 4
额定横截面	4 mm²
触点类型	针式插头

互锁

锁定类型	螺钉锁紧
安装法兰	螺钉法兰

导线连接

连接方式	带压片的螺钉连接
导线连接方向与拔插方向的夹角	0 °
刚性导线横截面	0.2 mm² ... 4 mm²
柔性导线横截面	0.2 mm² ... 4 mm²

DFK-PC 4/ 4-GF-7,62 - 直通插头

1840573

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1840573>



可连接导向横截面 AWG	24 ... 10
柔性导线横截面，带不含绝缘套管的冷压头	0.25 mm² ... 4 mm²
柔性导线横截面，带套管，带塑料绝缘套管	0.25 mm² ... 4 mm²
2根横截面相同的导线，刚性导线	0.2 mm² ... 2.5 mm²
2根横截面相同的导线，柔性导线	0.2 mm² ... 2.5 mm²
2根具有相同横截面的导线，柔性，带套管但不带塑料套管	0.2 mm² ... 1.5 mm²
2根具有相同横截面的导线，柔性，带TWIN套管及塑料套管	0.5 mm² ... 2.5 mm²
塞规 a x b / 直径	3.6 mm x 3.1 mm / 3.0 mm
剥线长度	7 mm
螺钉头驱动方式	开槽 (L)
紧固扭矩	0.5 Nm ... 0.6 Nm

安装

安装类型	直接安装
------	------

材料规格

材料数据 - 联系方法

注意事项	符合WEEE/RoHS，根据IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201的要求没有晶须
接触件材料	CU合金
表面特性	热浸镀锡
接线点金属表面（顶层）	锡 (5 - 7 µm Sn)
触点区域金属表面（顶层）	锡 (5 - 7 µm Sn)

材料数据 - 壳体

颜色 (外壳)	绿色 (6021)
绝缘材料	PA
绝缘材料组	I
CTI符合IEC 60112	600
阻燃等级，符合UL 94	V0
符合EN 60695-2-12标准的灼热丝可燃性指数GWFI	850
符合EN 60695-2-13标准的灼热丝起燃性温度GWIT	775
符合EN 60695-10-2标准的球压试验温度	125 °C

说明

操作注意事项	依据IEC 61984标准，COMBICON连接器不具备开关功能（COC）。在指定用途中，不得带电或载荷插拔。
--------	---

尺寸

尺寸图	
-----	--

DFK-PC 4/ 4-GF-7,62 - 直通插头

1840573

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1840573>



针距	7.62 mm
宽度 [w]	52.1 mm
高度[h]	30.5 mm
长度[l]	32 mm
高度	30.5 mm

机械测试

导线损坏和松动测试

规格	IEC 60999-1:1999-11
结果	已通过测试

拉伸测试

规格	IEC 60999-1:1999-11
导线横截面 / 导线类型 / 牵引力设定值 / 实际值	0.2 mm² / 刚性 / > 10 N
	0.2 mm² / 柔性 / > 10 N
	4 mm² / 刚性 / > 60 N
	4 mm² / 柔性 / > 60 N

插入/拔出力

结果	已通过测试
周期数	25
每个接线位的插入强度约	8 N
每个接线位的拔出强度约	6 N

扭矩试验

规格	IEC 60999-1:1999-11
----	---------------------

抗擦抹性

规格	IEC 60068-2-70:1995-12
结果	已通过测试

极性保护和编码

规格	IEC 60512-7:1993-08 (极性)
结果	已通过测试

外观检查

规格	IEC 60512-1-1:2002-02
结果	已通过测试

尺寸检查

规格	IEC 60512-1-2:2002-02
结果	已通过测试

电气测试

温度测试 | 测试组 C

规格	IEC 60512-5-1:2002-02
----	-----------------------

DFK-PC 4/ 4-GF-7,62 - 直通插头

1840573

https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1840573



已测芯数	12
------	----

绝缘电阻

规格	IEC 60512-3-1:2002-02
绝缘电阻，相邻接线位	10 ¹² Ω

电气间隙和爬电距离 |

规格	IEC 60664-1:2007-04
绝缘材料组	I
比较跟踪指标（IEC 60112）	CTI 600
额定绝缘电压 (III/3)	400 V
额定电涌电压 (III/3)	6 kV
最小电气间隙值 – 不均匀电场 (III/3)	5.5 mm
最小爬电距离(III/3)	5.5 mm
额定绝缘电压 (III/2)	630 V
额定电涌电压(III/2)	6 kV
最小电气间隙值 – 不均匀电场 (III/2)	5.5 mm
最小爬电距离(II/2)	5.5 mm
额定绝缘电压 (II/2)	1000 V
额定过电压 (II/2)	6 kV
最小电气间隙值 – 不均匀电场 (II/2)	5.5 mm
最小爬电距离(II/2)	5.5 mm

环境和真实条件

振动测试

规格	IEC 60068-2-6:1995-03
频率	10 - 150 - 10 Hz
扫描速率	1倍频程/分钟
振幅	0.35 mm (10 Hz ... 60.1 Hz)
加速度	5g (60.1 Hz ... 150 Hz)
每轴的测试周期	2.5 h
测试方向	X-, Y- 与 Z-轴

耐久性测试

规格	IEC 60512-5:1992-08
海平面脉冲耐受电压	7.3 kV
体积电阻 R ₁	0.4 mΩ
体积电阻 R ₂	0.6 mΩ
插入／拔出周期	25

气候测试

规格	ISO 6988:1985-02
腐蚀应力	KFW 0.2 S/1个周期
热应力	100 °C/168 h
大功率频率耐受电压	3.31 kV

DFK-PC 4/ 4-GF-7,62 - 直通插头



1840573

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1840573>

环境条件

环境温度（运行）	-40 °C ... 100 °C (取决于衰减曲线)
环境温度（存放/运输）	-40 °C ... 70 °C
相对湿度（存放/运输）	30 % ... 70 %
环境温度（组装）	-5 °C ... 100 °C

包装规格

包装类型	纸箱包装
------	------


DFK-PC 4/ 4-GF-7,62 - 直通插头

1840573


<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1840573>



图纸



尺寸d取决于以mm为单位的壁厚度：W=1：d=21.4
W=2：d=21.9
W=3：d=22.5
W=4：d=23.1
W=5：d=23.7



型号：PC 4/...-STF-7,62 与 DFK-PC 4/...-GF-7,62 配套

DFK-PC 4/ 4-GF-7,62 - 直通插头

1840573

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1840573>



认证

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1840573>

CSA 认证ID: 13631				
	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
使用组 B	300 V	20 A	28 - 10	-
使用组 C	300 V	20 A	28 - 10	-

cULus认证 认证ID: E60425-19920722				
	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
使用组 B	300 V	35 A	30 - 10	-
使用组 C	300 V	35 A	30 - 10	-
使用组 D	600 V	5 A	30 - 10	-

DNV GL 认证ID: TAE00001EZ				
----------------------------	--	--	--	--

LR 认证ID: LR21308805TA				
--------------------------	--	--	--	--

DFK-PC 4/ 4-GF-7,62 - 直通插头



1840573

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1840573>

分类

ECLASS

ECLASS-11.0	27460202
ECLASS-12.0	27460202
ECLASS-13.0	27460202

ETIM

ETIM 9.0	EC002638
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

DFK-PC 4/ 4-GF-7,62 - 直通插头



1840573
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1840573>

产品环境合规性

EU RoHS		
符合《欧盟RoHS物质指令要求》		是
已知的豁免条款		6(c)
China RoHS		
Environment friendly use period (EFUP)		EFUP-50
		相关产品的中国RoHS声明表，请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品，不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC		
《REACH候选物质注释》（CAS编号）		Lead（CAS编号: 7439-92-1）
SCIP		71b3b7ee-2bb1-41b9-ab27-fc6b7442e0c8
EF3.0 气候变化		
CO2e 千克		0.162千克二氧化碳当量

Phoenix Contact 2025 Â© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn