



Mechanische Zeitschaltuhr, IH 7j 1c
ARM, 7 Tage, 200 Std. Speicher

CCT15367

EAN Code: 3606480179594

Hauptmerkmale

Produktsortiment	Acti9
Produktname	Acti 9 IH
Kurzbezeichnung des Geräts	IH
Produkt- oder Komponententyp	Mechanical time switch
Anzahl der Kanäle	1
Funktion verfügbar	Manual time changeover

Zusatzmerkmale

Geräteanwendung	Gebäude
Lasttyp	230 V AC Halogenlampe 1.000 W 230 V AC Glühlampe 1100 W 230 V AC Fluokompakt-Lampe 600 VA Parallel-korrigierte Leuchtstofflampe 2 x elektronisch 40 W 12 µF Kompakt-Leuchtstofflampeelektronisch 25 W LED-Lampe < 2 W 20 W LED-Lampe > 2 W 180 W
Zyklusdauer	7 Tage
Max. Anzahl der Schaltungen	42 EIN - 42 AUS
Mindest-Intervalldauer	2 h
Art der Einstellung	Manuelle Zeitumstellung
Messgenauigkeit	+/- 1 s/Tag 20 °C
Leistungsaufnahme in W	0,5 W
maximaler Schaltstrom	16 A - 250 V AC pf = 1 4 A - 250 V AC pf = 0,6
[Ue] Bemessungs-Betriebsspannung	110 - 230 V AC bei 50 - 60 Hz
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit	4 kV
Batterielebensdauer	6 Jahre
Sicherungsdauer	150 h time and program saving 230 V AC 75 h time and program saving 110 V AC
Montagehalterung	DIN-Schiene
9-mm-Raster	6
Farbton	Weiß (RAL 9003)
Anschlüsse - Klemmen	Schraubenlose Klemmen
Klemmverbindungskapazität	2 x 0.5...2 .5 mm²
Breite	54 mm

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Höhe	90 mm
Tiefe	66 mm
Produktgewicht	0,2 kg
Normen	EN 60730-1

Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-20...55 °C
Schutzart (IP)	IP20 entspricht EN 60529

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	7,800 cm
VPE 1 Breite	6,500 cm
VPE 1 Länge	10,500 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	152,000 g
VPE 2 Art	S03
VPE 2 Menge	36
VPE 2 Höhe	30,000 cm
VPE 2 Breite	30,000 cm
VPE 2 Länge	40,000 cm
VPE 2 Gewicht	6,016 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

[Erläuterung der Environmental Data](#) >

[Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten](#) >

Use Better

Materialien und Verpackung	
Verpackung mit Recycling-Karton	Nein
Verpackung ohne Kunststoff	Nein
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
SCIP-Nummer	5c23d91a-4c63-483e-b70a-45310671b035
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration

Use Longer

Verlängerung der Lebensdauer	
Reparatur	Nein

Use Again

Reproduktion	
Rücknahme	Ja
WEEE-Kennzeichnung	 Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.