

Butoject® 898



Référence	898
Désignation	Butoject® 898
Matériaux	butyle
Exécution	bord roulé, lisse, poudré
Longueur (mm)	340-360
Épaisseur de la couche totale (mm)	0,7±0,10
Coloris	noir
Tailles	8, 9, 10, 11
Classification	catégorie III EN388 EN374-1/Type A EN374-5 EN421:2010-08 2111X BCIKLM Virus



PARTICULARITÉS

- › NQA < 0,65
- › satisfait les exigences de la norme EN16350 pour des gants de protection contre les risques électrostatique
- › faible dégradation
- › fabriqué selon le procédé Vulkoject
- › étanche au gaz (selon les exigences de l'OTAN)
- › sa forme large permet le port de sous-gants
- › peut être réutilisé avec certains groupes chimiques après un processus spécial de nettoyage (sur des laboratoires KCL)
- › peut être combiné avec des vêtements de protection chimique



www.kcl.de
sales@kcl.de



by Honeywell

KCL GmbH
 Industriepark Rhoen
 Am Kreuzacker 9
 36124 Eichenzell
 Allemagne
 Tel. +49 6659 87-300
 Fax +49 6659 87-318