Scheda prodotto
Caratteristiche

S530559
Connected socket-outlet, Odace, Wiser, French, 16A screwless terminals, aluminium

Presentazione

Gamma	Odace
Tipo prodotto	Connected socket-outlet
Concentrator compatibility	Wiser hub generation 2
Mobile App name	Wiser Home
Presentazione del dispositivo	Mechanism with fixing frame
Tipo presa	Single socket-outlet
Numero di prese	1
Configurazione poli di uscita	2P + E
Presa standard	CEE 7/5
Colore	Alluminio

Caratteristiche tecniche

Montaggio dispositivo	Incasso
Corrente nominale	16 A
Tipo di carico	Lampada LED 125 µF 100 W 230 V CA Lampada a incandescenza 2000 W 230 V CA Lampada alogenaa bassa tensione con trasformatore elettronico 1500 VA Lampada alogena a bassa tensione con trasformatore elettronico 2000 VA Resistivo 3680 W Capacitiva 70 µF 6 AX Induttivo 16 A cos phi = 0,6 Motore 1600 VA 7 A
Numero di uscite prese alimentazione	1 connected
Tensione nominale di esercizio [Ue]	230 V CA 50 Hz
Consumo standby	Max. 0.4 W
Tipo dispositivo di protezione	Interruttore modulare 16 A max
Tipo di protezione	Protezione da surriscaldamento Protezione sovraccarico
Funzione disponibile	Power monitoring
Precisione di misura	+/- 1 % (at > 25 W load)
Tipo rete di comunicazione	Senza cavo Zigbee (2405…2480 MHz), 10 mW a < 50 m
Colore	Alluminio
Finitura superficie	Opaco
Trattamento superficiale	Painted
Grado di protezione ip	IP20
Segnalazione locale	LED (green/red/orange)
Funzione di segnalazione	Stato
Tipo di comando	Tramite APP per smartphone
Collegamenti - morsetti	Terminali senza viti
Capacità di connessione a serraggio	2 x 2,5 mm²
Materiale	Termoplastica
Tipologia fissaggio	Con viti
Tipo di installazione	All'interno
Profondità di incasso	31,55 mm
Profondità	43,35 mm
Larghezza	72,7 mm

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa.
Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente.
E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo.
Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

Altezza	72,7 mm
Proiezione profondità	11,8 mm
Certificazioni prodotto	Zigbee 3.0

Ambiente

Temperatura ambiente	5…40 °C
Grado di protezione IK	IK02

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni
Mercury free	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
RoHS exemption information	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita
Contenuto di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni