


E12282



Câble avec prise femelle

ADOAA030MSS0002H03



Application		
Caractéristique spécifique	Sans halogène; Aptitude pour des câbles en mouvement	
Application	Applications industrielles / automatisation industrielle	
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...90
Indice de protection		IP 67
Données mécaniques		
Poids	[g]	89,8
Dimensions	[mm]	26 x 14,5 x 38,5
Matière du corps	TPU	
Matière écrou moleté	laiton, nickelé	
Aptitude pour des câbles en mouvement	oui	
Aptitude pour des câbles en mouvement	rayon de courbure en cas de pose flexible	min. 10 x diamètre du câble
	vitesse de passage	max. 3,3 m/s pour une longueur de passage horizontale et une accélération max. de 5 m/s²
	cycles de courbure	> 2 Mio.
	sollicitation de torsion	± 180 °/m
Remarques		
Unité d'emballage	1 pièces	

E12282



Câble avec prise femelle

ADOAA030MSS0002H03

Raccordement électrique


Câble: 2 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 5,2 mm; 3 x 0,5 mm² (64 x Ø 0,1 mm)

Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x 1/2", coudé; codage: C; Corps: TPU, noir; Verrouillage: laiton, nickelé; Couple de serrage: ...0,6 Nm



Raccordement



BN = Couleurs des fils conducteurs :
BU = brun
GN/YE = bleu
 vert / jaune