

# PACT MCR-V2-4012-70-250-1A-1 - Stromwandler

2905882

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2905882>



Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Aufsteckstromwandler, Primärstrom 250 A AC; Sekundärstrom 1 A AC; Genauigkeitsklasse 1;  
Bemessungsleistung 5 VA

## Kaufmännische Daten

Artikelnummer	2905882
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Verkaufsschlüssel	J1 - MSR-Technik
Produktschlüssel	CMMA11
GTIN	4055626004822
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	327,6 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	250 g
Zolltarifnummer	85043129
Ursprungsland	DE

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

Produkttyp	Stromwandler
------------	--------------

### Elektrische Eigenschaften

Bemessungsisolationsspannung	1 kV (Phase/Neutralleiter)
------------------------------	----------------------------

#### Allgemein

Eichfähig	nein
Wandlertyp	Aufsteckstromwandler

### Eingangsdaten

#### Stromwandler

Bemessungsleistung	5 VA
Thermischer Bemessungskurzzeitstrom	$I_{th} = 60 * I_n$
Thermischer Bemessungsduerstrom	$I_d = 1,2 * I_n$
Bemessungsstoßstrom	$I_{dyn} = 2,5 * I_{th}$
Bemessungsfrequenz $f_n$	50 Hz
	60 Hz
Primärer Bemessungsstrom $I_{pn}$	0 A AC ... 250 A AC
Eichfähig	nein
Wandlertyp	Aufsteckstromwandler

### Ausgangsdaten

#### Signal

Benennung	Stromausgang
Sekundärer Bemessungsstrom $I_{sn}$	1 A AC
Überstrom-Begrenzungsfaktor	FS 5
Genauigkeitsklasse	1

### Anschlussdaten

Anschlussart	Schraubanschluss
Leiterquerschnitt flexibel	2x 10 mm <sup>2</sup> (Sekundärklemmen)
Anzugsdrehmoment	2 Nm

### Maße

#### Artikelabmessungen

Breite	31 mm
Höhe	92 mm
Tiefe	70 mm

#### Artikelabmessungen bei alternativer Montage

# PACT MCR-V2-4012-70-250-1A-1 - Stromwandler

2905882

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2905882>



Breite	70 mm
Höhe	92 mm
Tiefe	31 mm

## Kupferschiene

Breite	40 mm
Höhe	12 mm

## Kupferschiene 2

Breite	30 mm
Höhe	10 mm

## Rundleiter

Durchmesser	33 mm
-------------	-------

## Materialangaben

Farbe	grau (RAL 7042)
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0 (Gehäuse)
Material Gehäuse	PA 6.6

## Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-25 °C ... 40 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-25 °C ... 40 °C
Höhenlage	≤ 1000 m
Zulässige Luffeuchtigkeit (Betrieb)	Einsatz nur in Innenräumen, keine Betauung
Isolierstoffklasse	H

## Zulassungen

### CE

Zertifikat	CE-konform
------------	------------

### UKCA

Zertifikat	UKCA-konform
------------	--------------

### UL, USA / Kanada

Kennzeichnung	XODW8.E323953
---------------	---------------

## Normen und Bestimmungen


Normen/Bestimmungen	EN 61869
---------------------	----------

## Montage

Montageart	Tragschienenmontage
	Wandmontage

## Zeichnungen

Maßzeichnung



# PACT MCR-V2-4012-70-250-1A-1 - Stromwandler

2905882

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2905882>



## Zulassungen

☞ Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2905882>



**EAC**

Zulassungs-ID: RU\*DE\*08.B.01187/19



**cULus Recognized**

Zulassungs-ID: E323953

## Klassifikationen

### ECCLASS

ECCLASS-13.0	27210902
ECCLASS-15.0	27210902

### ETIM

ETIM 9.0	EC002048
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121000
-------------	----------

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
--	---

### EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachmarktstraße 8  
D-32825 Blomberg  
+49 52 35/3-1 20 00  
[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)