




Couleur: ■ gris clair

- Le connecteur de bus sert à raccorder un participant PROFIBUS au réseau PROFIBUS.
- Caractéristiques du connecteur :
- 2 emplacements pour introduire le câble entrant et le câble sortant
 - Connexion CAGE CLAMP® rapide et sans entretien avec points de serrage équipés d'un curseur de verrouillage.
 - Commutateur externe pour activer ou désactiver la résistance de terminaison
 - Interface PG

Sur le premier et le dernier participant, il faut mettre le commutateur externe en position "ON". (résistance de terminaison activée). Sur tous les autres participants il faut mettre le commutateur externe en position "OFF". (Résistance de terminaison désactivée).

Données techniques	
Version de raccordement	Connecteur mâle Sub-D 9
Communication/bus de terrain	PROFIBUS
Vitesse de transmission	12 Mbit/s (selon la spécification PROFIBUS))

Données de raccordement	
Type de connexion 1	Bornier CAGE CLAMP® avec curseur de verrouillage (Serie 218)
Conducteur rigide	0,08 ... 0,5 mm² / 28 ... 20 AWG
Longueur de dénudage	5 ... 6 mm / 0.2 ... 0.24 inch

Données géométriques	
Profondeur	65 mm / 2.56 inch

Données mécaniques	
Diamètre connectable du câble gainé	4,5 ... 8 mm
Poids	42 g
Couleur	gris clair



Conditions d'environnement	
Température ambiante (fonctionnement)	0 ... +60 °C
Température ambiante (stockage)	-25 ... +85 °C
Indice de protection	IP20
Humidité relative (sans condensation)	95 %
Charge calorifique	0 MJ

Données commerciales	
Product Group	15 (Système E/S)
eCl@ss 10.0	27-24-26-92
eCl@ss 9.0	27-24-26-92
ETIM 9.0	EC002584
ETIM 8.0	EC002584
Unité d'emb. (SUE)	1 pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE
GTIN	4045454345075
Numéro du tarif douanier	85366990990

Conformité environnementale du produit	
État de conformité RoHS	Compliant, No Exemption

Approbations / certificats

Homologations générales



Homologation	Norme	Nom du certificat
UL Underwriters Laboratories Inc. (ORDINARY LOCATIONS)	UL 508	E175199

Homologations pour le secteur marine



Homologation	Norme	Nom du certificat
ABS American Bureau of Shipping	-	22-2219060
BV Bureau Veritas S.A.	-	13453/E0 BV
DNV DNV GL SE	DNV-CG-0339, Aug. 2021	TAA0000194
KR Korean Register of Shipping	-	KR HMB05880-AC001
LR Lloyds Register EMEA	-	LR22180952TA
PRS Polski Rejestr Statków	-	TE/1101/880590/23
RINA RINA Germany GmbH	-	ELE343521XG001



Téléchargements	
Conformité environnementale du produit	
Recherche de conformité	
Environmental Product Compliance 750-970	

Données CAD/CAE	
Données CAE	
WSCAD Universe 750-970	