




PN7570

PN-400-SEG14-QFRKG/US/ IV



压力传感器



- 1: 4位数字数码管显示/红色和绿色交替显示
- 2: LEDs(显示单位 / 开关状态)
- 3: 编程按钮
- 4: 外壳的上半部分可旋转345°
- 5: 密封圈FKM / DIN 3869



产品特点

电子压力传感器

M12接插件

功能可选

测量元件：金属薄膜元件

系统接口：G 1/4 A / M5 I

2个输出

OUT1 = 开关量输出

OUT2 = 开关量输出

4位数字数码管显示/红色和绿色交替显示

测量范围: 0...400 bar / 0...5800 psi / 0...40 MPa

使用范围

应用范围

抗压强度

爆破压力(最低)

介质温度

[°C]

电气数据

电气设计

工作电压

[V]

电流损耗

[mA]

绝缘电阻

[MΩ]

防护等级

反相保护

输出

输出

输出功能

电流负载

[mA]

电压降

[V]

短路保护

过载保护

开关频率

[Hz]

压力: 相对压力

液体组2的液体及气体介质，符合欧盟承压设备指令(PED)第九条款

800 bar

11580 psi

80 MPa

1700 bar

24650 psi

170 MPa

-25...80

DC PNP/NPN

18...30 DC ¹⁾

< 35

> 100 (500 V DC)

III

是

2个输出

OUT1 = 开关量输出

OUT2 = 开关量输出

2 x 常开 / 常闭可选

150; 200 (...60 °C); 250 (...40 °C)

< 2.5

脉冲


是

≤ 170

PN7570 - 电子压力传感器 - eclass: 27201302 / 27-20-13-02

测量/设定范围			
测量范围	0...400 bar	0...5800 psi	0...40 MPa
设定范围			
开关点, SP	4...400 bar	40...5800 psi	0.4...40 MPa
复原点, rP	2...398 bar	20...5780 psi	0.2...39.8 MPa
设定步距	2 bar	20 psi	0.2 MPa
精度/偏差			
精度/偏差 (测量范围值的%)			
开关点精度	< ± 0.5		
特征曲线偏差 *)	< ± 0.25 (BFSL) / < ± 0.5 (LS)		
迟滞	< ± 0.25		
重复精度 **)	< ± 0.1		
长时间稳定性 ***)	< ± 0.05		
温度系数(TEMPCO) 温度范围内-25...80° C (测量范围值的%每10K)			
零点的最大温度系数	0.2		
测量范围值的最大温度系数	0.2		
反应时间			
开机延迟时间 [s]	0.3		
最小反应时间 开关输出 [ms]	< 3		
可编程的延迟时间dS, dr [s]	0...50		
watchdog集成看门狗电路	是		
软件/编程			
编程选择	迟滞/窗口功能; 常开/常闭; 输出极性; 开启延迟, 关闭延时; 阻尼; 显示单位		
接口			
IO-Link Device			
传递类型	COM2 (38.4 kBaud)		
IO-Link revision	1.1		
SDCI标准	IEC 61131-9		
IO-Link Device ID	399 d / 00 018f h		
外形	Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis		
SIO模式	是		
必需的mater port type	A		
模拟过程数据	1		
二位输出过程数据	2		
处理周期最小值 [ms]	2.3		
环境条件			
环境温度 [°C]	-25...80		
存储温度 [°C]	-40...100		
外壳防护等级	IP 65 / IP 67		
认证/测试			
承压设备指令	第3条第3节 - 良好的工程实践		
EMC电磁兼容	DIN EN 61000-6-2 DIN EN 61000-6-3		
抗冲击	DIN EN 60068-2-27 50 g (11 ms)		
抗震	DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)		
MTTF [年]	201.44		
UL认证编号	J003		
机械技术数据			
系统接口	G ¼ A / M5 I		
材料(潮湿部件)	1.4542		
外壳材料	1.4542; 1.4404; PBT+PC-GF 30; PBT-GF 20; PC		
最小开关周期	1亿		
拧紧扭矩 [Nm]	25...35 (推荐的拧紧扭矩²)		
重量 [kg]	0.257		
显示器/操作件			
显示	显示单位 3 x LED 绿色 (bar, psi, MPa) 开关状态 2 x LED 黄色		

PN7570 - 电子压力传感器 - eclass: 27201302 / 27-20-13-02

测量值		4位数字数码管显示/红色和绿色交替显示	
电气连接			
接口		M12接插件; 镀金触点	
接线			
芯线颜色			
BK	黑色		
BN	棕色		
BU	蓝色		
WH	白色		
			
			
		OUT1: 开关量输出或IO-Link	
		OUT2: 开关量输出	
		颜色符合DIN EN 60947-5-6标准	
注释			
注释		1) 根据EN50178、SELV及PELV标准	
		*) BFSL = Best Fit Straight Line / LS = 极限值设定	
		**) 温度浮动 < 10 K	
		***) 测量范围值的% / 6个月	
		2) 取决于润滑、密封及压力等级	
包装单位		1	