





MHR2, Pince pneumatique, 2 doigts, actionneur rotatif MHR2-15R

Fiche technique

General series information

- Pince pneumatique à ouverture par cône rotative
- Deux doigts
- Alésage : 10, 15, 20, 30 (mm)




Pince à commande rotative

Spécifications standards


Taille Nominale	15
Emplacement des orifices	R (Côté corps)
Pression maximale d'utilisation	0.6 MPa
F007-MIN_OP_PRESSURE	0.15 MPa
Température ambiante max.	60 °C
Température ambiante min.	0 °C
Répétitivité	± 0.01 mm
Orifice	M3
Fluide compatible	Air
Lubrification	Sans lubrification
Type	Double effet
Effort de maintien, à 0.5 MPa	24 N
Effort de maintien, prise interne	25 N
Course d'ouverture, doigts fermés	14 mm
Course d'ouverture, doigts ouverts	22 mm
Poids	0.180 Kg

Dimensions





Constructions

MHR2



MDHR2



Nomenclature

Rep.	Désignation	Matière	Remarques
①	Corps	Alliage d'aluminium	Anodisé
②	Embase	Alliage d'aluminium	Anodisé
③	Support de guide	Acier inox	
④	Came	Acier	Nitruré
⑤	Doigts	Acier inox	Traitement thermique
⑥	Guide	Acier inox	Traitement thermique
⑦	Axe	Acier	Traitement thermique Nickelé
⑧	Galet de l'axe	Acier inox	Nitruré
⑨	Axe	Acier inox	M□HR2-30 est en acier
⑩	Vis de l'axe	Acier Cr Md	Chromé zingué

Nomenclature

Rep.	Désignation	Matière	Remarques
⑪	Ecrou limiteur	Résine	
⑫	Anneau élastique	Plaque en acier inox	
⑬	Vis CHC	Acier inox	
⑭	Guidage	Acier	
⑮	Galet cylindrique	Acier inox	
⑯	Aimant	Matière magnétique	
⑰	Support d'aimant	Alliage d'aluminium	Anodisé
⑱	Galet	Acier inox	Nitruré
⑲	Joint torique	NBR	
⑳	Joint d'étanchéité	NBR	

Information supplémentaire

Catalogue

[MHR2_FR.pdf](#)

Operation manuals

[OM_MHR2_OMG0033EN.pdf](#)