



### Hauptmerkmale

Baureihe	Easypact
Produkt- oder Komponententyp	Schütz
Kurzbezeichnung des Geräts	LC1E
Anwendung des Schützes	Ohmsche Last Motorsteuerung
Nutzungskategorie	AC-1 AC-3
Beschreibung der Pole	3P
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	Stromkreis: <= 690 V AC 50/60 Hz
[Ie] Betriebsbemessungstrom	25 A (bei <55 °C) bei <= 440 V AC AC-1 für Stromkreis 12 A (bei <55 °C) bei <= 440 V AC AC-3 für Stromkreis
[Uc] control circuit voltage	415 V AC 50 Hz

### Zusatzmerkmale

Motorleistung (kW)	3 KW bei 220 - 230 V AC 50/60 Hz (AC-3) 5,5 KW bei 380 - 400 V AC 50/60 Hz (AC-3) 5,5 KW bei 415 V AC 50/60 Hz (AC-3) 5,5 KW bei 440 V AC 50/60 Hz (AC-3) 7,5 KW bei 500 V AC 50/60 Hz (AC-3) 7,5 kW bei 660 - 690 V AC 50/60 Hz (AC-3)
Strommast Kontaktzusammensetzung	3 S
[Ith] Konventioneller thermischer Strom in freier Luft	25 A (bei 55 °C) für Stromkreis
[Irms] Bemessungseinschaltvermögen	120 A bei 440 V AC für Stromkreis entspricht IEC 60947-4-1
Nenn-Unterbrechungskapazität	96 A bei 440 V für Stromkreis entspricht IEC 60947
[Icw] Bemessungs-Kurzzeitstromfestigkeit	105 A 40 °C - 10 s für Stromkreis 61 A 40 °C - 60 s für Stromkreis 30 A 40 °C - 600 s für Stromkreis
Zugehörige Absicherung	10 A gG bei <= 690 V Koordination Typ 1 für Steuerkreis entspricht IEC 60947-5-1 25 A gG bei <= 690 V Koordination Typ 1 für Stromkreis
Durchschnittliche Impedanz	2,5 MΩ - Ith 25 A 50 Hz für Stromkreis
Verlustleistung pro Pol	0,36 W AC-3 1,6 W AC-1
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung	690 V entspricht IEC 60947-4-1
Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	3
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit	6 kV Spule nicht am Kraftstromkreis angeschlossen entspricht IEC 60947
Mechanische Lebensdauer	10000000 Zyklen
Elektrische Lebensdauer	1400000 Zyklen AC-3 300000 Zyklen AC-1
Steuerstromkreis-Typ	AC bei 50 Hz
Steuerkreisspannungsgrenzen	0,85 - 1,1 Uc (55 °C):Betrieb 50 Hz 0,3 - 0,6 Uc (55 °C):Abfallspannung 50 Hz
Anzugsleistung in VA	95 VA 50 Hz cos phi 0,75 (bei 20 °C) 95 VA 60 Hz cos phi 0,75 (bei 20 °C)
Halteleistungsaufnahme in VA	8,3 VA 50 Hz cos phi 0,3 (bei 20 °C) 8,5 VA 60 Hz cos phi 0,3 (bei 20 °C)

Wärmeabgabe	2...3 W für Steuerkreis
Betriebszeit	12 - 22 ms bei Schließung 4 - 19 ms bei Öffnung
Max. Betriebsrate	1800 cyc/h 60 °C
Anschlüsse - Klemmen	Stromkreis: Schraubklemmenleisten 1 1...4 mm <sup>2</sup> - Kabelfestigkeit: flexibel mit Kabelende Stromkreis: Schraubklemmenleisten 2 1...2,5 mm <sup>2</sup> - Kabelfestigkeit: flexibel mit Kabelende Stromkreis: Schraubklemmenleisten 1 1...4 mm <sup>2</sup> - Kabelfestigkeit: starr ohne Kabelende Stromkreis: Schraubklemmenleisten 2 1...4 mm <sup>2</sup> - Kabelfestigkeit: starr ohne Kabelende Steuerkreis: Schraubklemmenleisten 1 1...4 mm <sup>2</sup> - Kabelfestigkeit: flexibel ohne Kabelende Steuerkreis: Schraubklemmenleisten 2 1...4 mm <sup>2</sup> - Kabelfestigkeit: flexibel ohne Kabelende Steuerkreis: Schraubklemmenleisten 1 1...4 mm <sup>2</sup> - Kabelfestigkeit: flexibel mit Kabelende Steuerkreis: Schraubklemmenleisten 2 1...2,5 mm <sup>2</sup> - Kabelfestigkeit: flexibel mit Kabelende Steuerkreis: Schraubklemmenleisten 1 1...4 mm <sup>2</sup> - Kabelfestigkeit: starr ohne Kabelende Steuerkreis: Schraubklemmenleisten 2 1...4 mm <sup>2</sup> - Kabelfestigkeit: starr ohne Kabelende
Anzugsdrehmoment	Stromkreis: 1,2 Nm Steuerkreis: 1,2 Nm
Aufbau der Hilfskontakte	1 Ö
Min. Schaltspannung	17 V für Steuerkreis
Min. Schaltstrom	5 mA für Steuerkreis
Isolierwiderstand	> 10 MΩ für Steuerkreis
Nicht überlappende Zeit	1,5 Ms bei Ansteuerung garantiert zwischen Öffner- und Schließerkontakt 1,5 ms bei Aberregung garantiert zwischen Öffner- und Schließerkontakt
Montagehalterung	DIN-Schiene Platte

## Montage

Normen	IEC 60947-4-1 IEC 60947-5-1 IEC 60947-1
Produktzertifizierungen	CE EAC
Schutzart (IP)	IP2x entspricht IEC 60529
Schutzbehandlung	TH (Verschmutzungsgrad 3) entspricht IEC 60068-2-30
Geräte-Umgebungstemperatur	-20...70 °C bei Uc -60...80 °C Speicher -5...55 °C Betrieb
Betriebshöhe	3.000 m ohne Leistungsminderung
Feuerbeständigkeit	850 °C entspricht IEC 60695-2-1
Mechanische Robustheit	Vibrationen Schütz geöffnet (1,5 Gn, 5 - 300 Hz) Vibrationen Schütz geschlossen (3 Gn, 5 - 300 Hz) Stöße Schütz geöffnet (7 Gn für 11 ms) Stöße Schütz geschlossen (10 Gn für 11 ms)
Höhe	74 mm
Breite	45 mm
Tiefe	80 mm
Produktgewicht	0,3 kg

## Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	8,7 cm
VPE 1 Breite	5,2 cm
VPE 1 Länge	7,5 cm
VPE 1 Gewicht	305,0 g
VPE 2 Art	S02

VPE 2 Menge	36
VPE 2 Höhe	15,0 cm
VPE 2 Breite	30,0 cm
VPE 2 Länge	40,0 cm
VPE 2 Gewicht	11,435 kg
VPE 3 Art	PAL
VPE 3 Menge	576
VPE 3 Höhe	60,0 cm
VPE 3 Breite	80,0 cm
VPE 3 Länge	576,0 cm
VPE 3 Gewicht	175,888 kg

### Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 <a href="#">REACH-Deklaration</a>
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform  <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 <a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Umweltpunktdeklaration	 <a href="#">Produktumweltprofil</a>
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

### Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------