SIEMENS

Datenblatt 3VA2463-5HL32-0AA0

Siemens EcoTech

Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögensklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=630A Überlastschutz Ir=250A...630A Kurzschlussschutz Ii=1,5...9x In Schraubenflachanschluss



Ausführung	
Produkt-Markenname	SENTRON
Produkt-Bezeichnung	Kompaktleistungsschalter
Ausführung des Produkts	Anlagenschutz
Ausführung des Überstromauslösers	ETU320
Schutzfunktion des Überstromauslösers	LI
Polzahl	3
Allgemeine technische Daten	
Isolationsspannung / Bemessungswert	800 V
Betriebsspannung / bei AC / Bemessungswert	690 V
Verlustleistung [W] / maximal	162 W
Verlustleistung [W] / bei Bemessungswert Strom / bei AC / bei warmem Betriebszustand / je Pol	54 W
mechanische Lebensdauer (Schaltspiele) / typisch	20 000
elektrische Lebensdauer (Schaltspiele) / bei AC-1 / bei 380/415 V	5 000
elektrische Lebensdauer (Schaltspiele) / bei AC-1 / bei 690 V	3 500
Produkteigenschaft / für Nullleiter / auf-/nachrüstbar / Kurzschluss- und Überlastschutz	Nein
Ausführung der Erdschlussüberwachung	Ohne
Produktfunktion	
● Kommunikationsfunktion	Nein
● sonstige Messfunktion	Nein
Nettogewicht pro ME	5,098 kg
Strom	
Betriebsstrom	
● bei 40 °C	630 A
● bei 45 °C	612 A
● bei 50 °C	593 A
● bei 55 °C	575 A
● bei 60 °C	557 A
● bei 65 °C	538 A
● bei 70 °C	520 A
Schaltvermögen gemäß IEC 60947	
Schaltvermögensklasse des Leistungsschalters	M
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom (Icu)	
● bei 240 V	85 kA
● bei 415 V	55 kA

Änderungen vorbehalten
© Copyright Siemens

● bei 440 V	55 kA
● bei 500 V	36 kA
● bei 690 V	6 kA
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom (Ics)	
● bei 240 V	85 kA
● bei 415 V	55 kA
● bei 440 V	55 kA
● bei 500 V	36 kA
● bei 690 V	6 kA
Einschaltvermögen Kurzschlussstrom (Icm)	
● bei 240 V	187 kA
● bei 415 V	121 kA
● bei 440 V	121 kA
● bei 500 V	75,6 kA
● bei 690 V	9 kA
Einstellbare Parameter	
Produkteigenschaft / bei L-Auslösung / ein-/ausschaltbar	Nein
einstellbarer Ansprechwert Einstellstrom (Ir) / des L-Auslösers / bei I2t-Kennlinie	
● minimal	250 A
● maximal	630 A
einstellbarer Ansprechwert Verzögerungszeit (tr) / bei L-Auslösung / bei I2t-Kennlinie	
● minimal	0,5 s
● maximal	12 s
einstellbarer Ansprechwert Einstellstrom (Ii) / bei I-Auslösung	
● minimal	945 A
● maximal	5 670 A
einstellbarer Einstellstrom (InN) / bei N-Auslösung	
● minimal	0 A
● maximal	0 A
Produktfunktion / Erdschlussschutz	Nein
Mechanischer Aufbau	
Produktbestandteil	
● Unterspannungsauslöser	Nein
● Spannungsauslöser	Nein
● Ausgelöstmelder	Nein
Höhe [in]	9,76 in
Höhe	248 mm
Breite [in]	5,43 in
Breite	138 mm
Tiefe [in]	4,33 in
Tiefe	110 mm
Anschlüsse	
Anordnung des elektrischen Anschlusses / für Hauptstromkreis	vorderseitiger Anschluss
Ausführung des elektrischen Anschlusses / für Hauptstromkreis	beidseitiger Schraubenflachanschluss
Art der anschließbaren Leiterquerschnitte / für Flachschienenanschluss / minimal	20 x 1 mm
Art der anschließbaren Leiterquerschnitte / für Flachschienenanschluss / maximal	35 x 10 mm
Ausführung der Oberfläche / der Anschlüsse / auf Schalteroberseite (N, 1, 3, 5)	Silber
Ausführung der Oberfläche / der Anschlüsse / auf Schalterunterseite (N, 2, 4, 6)	Silber
Hilfsstromkreis	
Anzahl der Wechsler / für Hilfskontakte	0
Zubehör	
Produkterweiterung / optional / Motorantrieb	Ja
Umgebungsbedingungen	
Schutzart IP / frontseitig	IP40
Umgebungstemperatur	
● während Betrieb / minimal	-25 °C

Änderungen vorbehalten
© Copyright Siemens

• während Betrieb / maximal	70 °C
• während Lagerung / minimal	-40 °C
• während Lagerung / maximal	80 °C

Umwelt-Fußabdruck	
Treibhauspotential [CO2 eq] / gesamt	495 kg
Treibhauspotential [CO2 eq] / während Herstellung	28,7 kg
Treibhauspotential [CO2 eq] / während Betrieb	470 kg
Treibhauspotential [CO2 eq] / nach End of Life	-4,07 kg
Siemens Ökoprofil (SEP)	Siemens EcoTech
Referenzkennzeichen / gemäß IEC 81346-2:2009	Q

Approbationen / Zertifikate

allgemeine Produktzulassung

CCC, EG-Konf., UKCA, VDE, Sonstige, EAC

EMV	Prüfbescheinigungen			Marine / Schiffbau	
RCM	Typprüfbescheinigung / Werkszeugnis	Sonstige	spezielle Prüfbescheinigungen	ABS	BUREAU VERITAS

Marine / Schiffbau				Sonstige	
DNV	LRS	RMRS	CCS (China Classification Society)	Sonstige	Bestätigung

Sonstige	Gefahrgut	Umwelt			
Sonstige	Transport Information	EPD	EPD	Siemens EcoTech	Umweltbestätigung


Umwelt


Umweltbestätigung


Weitere Informationen

Informationen zur Verpackung
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109813875
Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,…)
http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge
Industry Mall (Online-Bestellsystem)
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3VA2463-5HL32-0AA0
Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,…)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3VA2463-5HL32-0AA0
Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, …)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3VA2463-5HL32-0AA0
CAx-Online-Generator
http://www.siemens.com/cax
Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)
http://www.siemens.de/ausschreibungstexte

Änderungen vorbehalten
© Copyright Siemens







letzte Änderung: 24.10.2024

Änderungen vorbehalten
© Copyright Siemens

© Copyright Siemens

© Copyright Siemens