



Protection chimique

ULTRANITRIL 358

Contact fréquent | port ultra-confort



ADVANCED GRIP
TECHNOLOGY

PROTECTION CHIMIQUE
TYPE A



3111A



Type A
AJKOPT



EN 374-5



X1XXXX



G2

ISO 13997
4.9 N (499 g)



BfR XXI -
Germany

CATÉGORIE 3



0334

Conçu avec un grip optimal intégré, pour effectuer en toute sécurité des tâches dans des environnements secs et gras

AVANTAGES SPÉCIFIQUES



Protection thermique

- Confort de la main et isolation thermique.



Confort

- Gant très souple offrant une grande dextérité
- Bonne sensibilité du bout des doigts



Productivité

- Grip optimal pour améliorer la productivité, réduire la fatigue des mains et renforcer la sécurité



Qualité garantie

- Sans silicone pour éviter les traces, les défauts sur la tôle et le verre avant peinture



Protéger l'environnement

- Optimisation des emballages en plastique
- Matériaux recyclés dans l'emballage: 30 %

INDUSTRIES

- Agriculture
- Industrie automobile
- Industrie Chimique
- Laboratoire
- Métallurgie
- Industrie Agroalimentaire
- Santé: Industrie pharmaceutique

APPLICATIONS

- Préparation de la bouillie
- Manipulation de pesticides
- Remplissage de la cuve
- Application et pulvérisation des pesticides
- Gestion des déchets des pesticides
- Nettoyage des équipements de traitement
- Travaux de maintenance mécanique
- Mélangeage de produits chimiques
- Manutention et transport de produits chimiques
- Assemblage automobile

Dextérité EN ISO
21420: 5/5

Edité 20/08/2026

MAPA SAS capital de 35.000.010 €
420, rue d'Estienne d'Orves
92705 Colombes Cedex France
RCS Nanterre 314 307 720

mapa-pro.com

MAPA
PROFESSIONAL



Protection chimique

ULTRANITRIL 358

Contact fréquent | port ultra-confort

LÉGENDES

EN388	DANGERS MÉCANIQUES
	NIVEAUX DE PERFORMANCE (X = NON TESTÉ)
3 1 1 1 A	
0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P	
	Protection contre les chocs (optionnel)
	Résistance à la coupure selon ISO 13997
	Résistance à la perforation
	Résistance au déchirement
	Résistance à la coupure
	Résistance à l'abrasion

EN407	DANGERS THERMIQUES (CHALEUR ET FEU)
	NIVEAUX DE PERFORMANCE (X = NON TESTÉ)
X 1 X X X X	
0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4	
	Résistance aux grosses projections de métal en fusion
	Petites projections de métal fondu
	Résistance à la chaleur radiante
	Résistance à la chaleur convective
	Résistance à la chaleur de contact
	Propagation de flamme

EN ISO 374-1	DANGERS CHIMIQUES
	A: Méthanol
TYPE A	J: n-Heptane
	K: Soude caustique 40%
	O: Ammoniaque 25%
	P: Peroxyde d'hydrogène 30%
	T: Formaldéhyde 37%

	PROTECTION CONTRE LES PESTICIDES
G2	G2: Pesticides dilués et concentrés / Risque mécanique
ISO 18889	

EN ISO 374-5	MICRO-ORGANISMES
	Protection contre bactéries et champignons

	CONTACT ALIMENTAIRE
	BfR XXI - Germany

DÉTAILS PRODUIT

Finition intérieure	Supportée textile technologie Mapa
Finition extérieure	Grip renforcé
Matière	Nitrile
Couleur	Vert
Longueur (cm)	36
Epaisseur (mm)	1,1
Tailles	6 7 8 9 10 11

DÉTAILS LOGISTIQUES

Emballage	12 paires/sachet 72 paires/carton
-----------	--------------------------------------

LÉGISLATION

- Ce produit n'est pas classé dangereux selon le règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement Européen et du Conseil (CLP).
- Ce produit ne contient ni substance préoccupante à des teneurs supérieures à 0.1%, ni substance figurant à l'annexe XVII selon le règlement n°1907/2006 du Parlement Européen et du Conseil (REACH).
- Ce produit est conforme au Règlement (CE) n°1935/2004 du Parlement européen et du Conseil, concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, et à la recommandation allemande BfR XXI.
- Attestations UE de type: 0075/014/162/05/24/1139
- Délivré par l'organisme agréé nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certificat de conformité du système d'assurance qualité: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France