


Fiche technique du produit

Spécifications



Reconditionné - Boite métal vide
grise M20 x2 - 3 trous 22mm -
80x130x51,5mm UL

XAPD2203W

 Cette option circulaire permet d'éviter
4.157 kg de CO₂ par rapport au produit
linéaire.

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Harmony XAP
Type de produit ou équipement	Poste de commande vide moulé sous pression
Nom de l'appareil	XAPD
Destination du produit	Pour unités de commande et signalisation Ø 22 mm
Taille de la plaque avant du produit	80 x 130 mm
Profondeur utile	49 mm
Nombre de découpes	3 découpes
Couleur de la base du boîtier	Gris (RAL 7035)
Couleur du capot	Gris (RAL 7035)
Matière	Zinc moulé sous pression
Vente par quantité indivisible	1
Degré de protection IP	IP65 se conformer à EN/IEC 60529 and EN/IEC 60947-5-1 IP66 se conformer à EN/IEC 60529 and EN/IEC 60947-5-1 IP69 se conformer à EN/IEC 60529 and EN/IEC 60947-5-1

Complémentaires

Nombre de rangées verticales	1
Nombre de rangées horizontales	3
Dimensions de la découpe	Ø 22 mm
Type de la boîte de commande	Métal
Entrée de câble	2 x presse-étoupe se conformer à ISO
Type de filetage	M20 x1,5
Largeur hors tout CAO	80 mm
Hauteur hors tout CAO	130 mm
Profondeur hors tout CAO	51,5 mm
Poids du produit	0,61 kg

Environnement

Traitement de protection	TC
Température de l'air ambiant pour le stockage	-40...70 °C

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Température de l'air ambiant en fonctionnement	-25...70 °C
Classe de protection contre les chocs électriques	Classe I se conformer à CEI 61140
Degré de protection	UL type 4 se conformer à UL 50 E UL type 4X se conformer à UL 50 E
Tenue aux chocs IK	IK07 se conformer à CEI 62262
Résistance aux agents chimiques	Un traitement spécial peut être obtenu sur demande
Certifications du produit	UL cULus EAC

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	5,500 cm
Largeur de l'emballage 1	8,000 cm
Longueur de l'emballage 1	13,500 cm
Poids de l'emballage (Kg)	676,000 g
Type d'emballage 2	S01
Nb produits dans l'emballage 2	4
Hauteur de l'emballage 2	15,000 cm
Largeur de l'emballage 2	15,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	2,892 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées](#) >



Empreinte environnementale

Empreinte carbone évitée par rapport au produit linéaire	4 kg CO2 eq.
--	--------------

Use Longer



Prolongation de vie

Réparation	Non
------------	-----

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

