


RCJ70-XL


Corps de roulement à bride

Paliers auto-aligneurs RCJ, corps de palier à 4 trous de fixation, fonte grise, bague de blocage excentrée, étanchéité R

X-life

Information technique





Votre alternative produit actuelle

Matériaux	GG	Grey cast iron

dimensions principale & données de performance

d	70 mm	Alésage
L	188 mm	Largeur de bride
U	82,5 mm	Hauteur totale de l'ensemble
C_r	66.000 N	Charge dyn. de base, radiale
C_{0r}	44.000 N	Charge stat. de base, radiale
C_{ur}	2.300 N	Limite à la fatigue, radiale
≈m	5,41 kg	Poids

Cotes de montage

J	150 mm	Distance trous de fixation
N	18 mm	Trou de fixation
n	4	Nombre de vis de fixation

La fiche technique ne contient qu'une vue d'ensemble des données techniques du produit sélectionné. Reportez-vous à la documentation supplémentaire pour ce produit. Pour plus d'informations, vous pouvez utiliser le lien suivant sur notre site Web : Formulaire de contact

Dimensions

A	52 mm	Hauteur logement
A_1	18 mm	Épaisseur de bride
A_2	38 mm	Distance piste
V	165 mm	Diamètre d'épaulement logement
Q	M6	Taraudage de raccordement pour lubrication
d_3	96 mm	Diamètre extérieur du collier de blocage excentrique

information additionnelle

	1	Nombre de logements
	CJ14	Corps de palier
	GE70-XL-KRR-B	Désignation roulement

Plage de température

T_{min}	-20 °C	Température de fonctionnement min.
T_{max}	120 °C	Température de fonctionnement max.

La fiche technique ne contient qu'une vue d'ensemble des données techniques du produit sélectionné. Reportez-vous à la documentation supplémentaire pour ce produit. Pour plus d'informations, vous pouvez utiliser le lien suivant sur notre site Web : Formulaire de contact