Fiche technique du produit

Spécifications



Moteur FORTA 24V 400N signal 0..10V/3pts avec fin de course

8800231030

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produits d'actionneurs	SpaceLogic
Type de produit ou équipement	Actionneur
Type d'actionneur	Électrique
Série de produits d'actionneurs	M400
Modèle d'actionneur	M400
Destination du produit	vanne à clapet
Actionneur	Linéaire
Type de moteur	Moteur CC sans balai
Type de commande	Remise à zéro automatique
Fonction interrupteur	2 SPDT
Tension d'alimentation nominale	24 V CA/CC
Plage d'entrée analogique	0...10 V CC
Signal de retour	2...10 V CC
Puissance nominale du transformateur en VA	30 VA
Puissance consommée en VA	7 VA CA
Consommation moyenne au maintien en W	4 W
Consommation moyenne au maintien en VA	7 VA CA
Retour perte de puissance	Retour sans ressort
Signal de commande	Flottant Proportionnel/modulant
Longueur de course	9…32 mm
Etalonnage automatique de la course	Vrai
Classe d'isolation électrique	Classe II
Force N	400 N
Force lbf	90 lbf
Indicateur de position	Indicateur de course sur le joug
Raccordement du conduit	3 x M20 Presse-étoupe pour câble O/D 6-9 mm
Fils et connexions	Bornier
Temps de course	15 s
Degré de protection IP	IP54
Cycle de fonctionnement	20 %

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement : Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Température de l'air ambiant en fonctionnement	-10…50 °C
Humidité relative	0…90 %
Température ambiante pour le stockage	-10…50 °C
Région cible	Europe Asie Pacifique Australie

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	25,8 cm
Largeur de l'emballage 1	17,8 cm
Longueur de l'emballage 1	13,6 cm
Poids de l'emballage (Kg)	1,92 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total	**224 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	**103 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	**4 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	**0.2 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	**114 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	**4 kg CO2 eq.**

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	**Non**
Emballage sans plastique	**Non**
Numéro SCIP	**4f394b28-50f5-47f5-b920-ba35e4bef3da**
Directive UE RoHS	**Conforme Par Exemption**
Règlementation REACh	**Référence contenant des SVHC au-delà du seuil**

Use Longer

Prolongation de vie

Réparation	**Non**

Use Again

Réemballer et réusiner

Potentiel de recyclabilité, en %	**79**
Profil de circularité	**Informations de fin de vie**
Reprise	**Oui**
Label DEEE	**Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.**

Image of product / Alternate images

Alternative



