

Fiche technique

RS PRO Ultima Filtres

Réf. N° 1947668



Description générale


Les filtres Ultima sont une gamme de filtres à plis mini-fins, allant des grades M6 à U15. Cette configuration compacte peut être installée ultérieurement sur tous les filtres à manches de grade M6 à F9 et offre une durée de vie plus longue et une consommation d'énergie réduite que les filtres à manches.

Construction

Le filtre miniplissé en fibre de verre de haute capacité est collé dans un ABS

boîtier en plastique moulé, conçu pour une résistance maximale et optimale.

Caractéristiques de flux d'air MUM.



Fonctionnalités

Présentation médiatique totalement stable à l'air libre Ne s'effondre pas pendant les temps d'arrêt

Fonctionnera toujours à 100 % de sa capacité Entièrement incinérable

Zone multimédia étendue

Longue vie

Faible perte de charge

Haute capacité

Disponible avec un collecteur de 20 mm ou

25 mm Mise à niveau longue durée pour

tout filtre à manches standard

Report to Performance Data

Le support en fibre de verre

Fibre de verre microfine

Totalement stable et inerte

Filtration mécanique

Filter Class EN779:2012		M6 (F6)	F7	F8	F9
Minimum Test Efficiency (MTE) @ 0.4 µ		NA	52%	63%	80%
Débit d'air					
292mm	2.70m/sec	51Pa	64Pa	85Pa	110Pa
292mm	3.3m/sec	82Pa	92Pa	120Pa	140Pa

Perte de charge finale maximale recommandée 450 Pa

Perte de charge finale recommandée par EnergySaver 250Pa

TAILLES STANDARDS

Partie Nombre	Dimensions de l'en-tête			Class EN779:2012	Nombre of V's	Media Area m²	Débit d'air nominal		Maximum Airflow		Classe énergétique Eurovent 4/11 At Rated Airflow
	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Depth (mm)				Airflow m³/hr	Pression Drop Pa	Airflow m³/hr	Pression Drop Pa	
1947668	592	592	292	F7	4	9.5	1700	64	2250	92	A
1947666	592	592	292	F9	4	19	3400	110	4250	140	
1947667	592	287	292	F9	4	9.5	1700	110	2250	140	

rspro.com

Perte de charge (Pa) en fonction du volume (m³/h)
Ultima RP Compact Filters 592x592x292

