



4b P503



CARATTERISTICHE TECNICHE

Prese di corrente multistandard 250V~

SERIE **P**

Campo d'applicazione

Alimentazione di elettrodomestici, apparecchi di illuminazione mobili, ecc.

Conformità P503

Prodotto multistandard

Prodotto realizzato in accordo alla Norma CEI 23-50/2007 +V1/2008 + V2/2011 + V3/2015 + v4/2015.

Compatibilità, codici e ingombri

Marca	Modello	Colore	Codice	A	B	C
Vimar®	Plana™	bianco	4BP503.V14	67,20	47,70	38,89
	Arkè™	bianco	4BP503.V19B	67,20	48,45	39,29
		grigio	4BP503.V19	67,20	48,45	39,29
		metal	4BP503.V19M	67,20	48,45	39,29
	Linea™	bianco	4BP503.V30B	66,95	52,80	39,19
		nero	4BP503.V30G	66,95	52,80	39,19
		canapa	4BP503.V30C	66,95	52,80	39,19
Bticino®	Matix™	bianco	4BP503.AM	70,70	49,00	38,59
	MatixGO™	bianco	4BP503.JW	67,17	44,77	38,30
		grigio	4BP503.JG	67,17	44,77	38,30
	LivingLight™	bianco	4BP503.N	66,00	47,00	38,69
		tech	4BP503.NT	66,00	47,00	38,69
		antracite	4BP503.L	66,00	47,00	38,69
	LivingNow™	bianco	4BP503.KW	67,17	44,77	38,80
		sabbia	4BP503.KM	67,17	44,77	38,80
		nero	4BP503.KG	67,17	44,77	38,80


Misure in mm

Principali caratteristiche della presa P503


- Tensione nominale: 250 V ~
- Corrente nominale: 10A - 16A
- Alveoli attivi schermati
- Potere interruzione: 50 cicli (inserimento e disinserimento della spina) 275 V ~ cos φ 0,6 (12,5A e 20A)
- Vita elettrica: > 5.000 cicli (inserimento e disinserimento della spina) con corrente e tensioni nominali a cos φ 0,8
- Alveoli elastici differenziati.

Compatibilità innesto

Bticino®, Vimar®




Spine e prese, accoppiamenti possibili



Spine adatte a P503

Standard italiano

Standard tedesco



NOTE

Prese di corrente multistandard 250V~

Presa 2P+T 16A, multistandard, per:

- Eurospine 2P 2,5A,

- Spine 2P e 2P+T 10A e 16A standard italiani,

- Spine 2P+T 16A 250V standard tedesco (due moduli)

Non realizza continuità di terra con la spina standard francese