

Termékinformációs adatlap

A BIZOTTSÁG (EU) 2019/2015 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE a fényforrások energiacímkezéséről

A szállító neve vagy védjegye: NEBO

A szállító címe: NEBO, The GP Centre Yeoman Road 2, BH24 3FF RINGWOOD Hampshire, UK

Modellazonosító: S50PF-CS01H_NEB-FLOOD-01-G 5K

A fényforrás típusa:

Használt világítástechnológia:	LED	Nem irányított vagy irányított fényű:	irányított
A fényforrás fejtípusa (vagy más elektromos interfész)	non		
Hálózati vagy nem hálózati:	NMLS	Összekapcsolt fényforrás (CLS):	Nem
Állítható színű fényforrás:	Nem	Burkolat:	-
Nagy fénysűrűségű fényforrás:	Nem		
Vakításgátló:	Nem	Szabályozható:	Nem

Termékparaméterek

Paraméter	Érték	Paraméter	Érték
-----------	-------	-----------	-------

Általános termékparaméterek:

Energiafogyasztás bekapcsolt üzemmódban (kWh/1000 óra), a legközelebbi egész számra felkerekítve	32	Energiahatékonysági osztály	E
Hasznos fényáram (Φ_{use}), annak feltüntetésével, hogy az érték gömb (360°), széles kúp (120°) vagy keskeny kúp (90°) alakú fényáramra érvényes	4 000 a következőre: Gömb (360°)	A korrelált színhőmérséklet, a legközelebbi 100 K értékre kerekítve, vagy a beállítható korrelált színhőmérsékletek tartománya a legközelebbi 100 K értékre kerekítve	5 700
A bekapcsolt üzemmód energiafogyasztása (P_{on}), W-ban kifejezve	33,0	A készenléti üzemmód energiafogyasztása (P_{sb} W-ban kifejezve és két tizedesjegyre kerekítve	0,00
A hálózatvezérelt készenléti üzemmód energiafogyasztása (P_{net}) összekapcsolt fényforrás esetében, W-ban kifejezve és két tizedesjegyre kerekítve	-	Színvisszaadási index, a legközelebbi egész számra kerekítve, vagy a színvisszaadási index	80


			beállítható értéktartománya	
Külső méretek, adott esetben a különálló vezérlőegység, a világításvezérlő alkotóelemek és a nem világító alkotóelemek nélkül (milliméter)	Magasság	201	Spektrális teljesítményeloszlás a 250 nm és 800 nm közötti tartományban, teljes terhelés mellett	Lásd a képet az utolsó oldalon
	Szélesség	129		
	Mélység	261		
Egyenértékű teljesítményre való utalás ^(a)		-	Ha igen, akkor az egyenértékű teljesítmény (W)	-
			Színkoordináták (x és y)	0,328 0,342
Irányított fényű fényforrások paraméterei:				
Fényerősség csúcsértéke (cd)		1	Fénynyílásszög fokban kifejezve vagy a beállítható fénynyílásszögek tartománya	1
LED- és OLED-fényforrások paraméterei:				
R9 színvisszaadási index értéke		0	Élettartam-tényező	0,90
Fényáram-stabilitási tényező		0,96		

(a) : nem alkalmazandó;

(b) : nem alkalmazandó;

Appendix 1: Photometric test record

Spectrum



Colorimetric Parameters

Chromaticity Coordinate: $x = 0.3283$ $y = 0.3378$ / $u' = 0.2053$ $v' = 0.4753$ ($duv=1.85e-04$)

CCT= 5685K Prcp WL: Ld=503.9nm Purity=1.5%

Peak WL: Lp=453nm FWHM: =20.3nm Ratio:R=14.7% G=80.3% B=5.0%

Render Index: Ra = 83.2

R1 =82 R2 =88 R3 =91 R4 =83 R5 =82 R6 =82 R7 =87

R8 =69 R9 =11 R10=70 R11=82 R12=57 R13=84 R14=95 R15=78

WHITE:ANSI_5700K

Photometric & Radiometric Parameters

Flux = 4301.3 lm Eff. : 136.35 lm/W Fe = 13.652 W

Electrical parameters

V = 15.00 V I = 2.103 A P = 31.55 W PF = 1.000

A modellt forgalomba hozták az Unió piacán Legkorábbi időpont: 01/06/2024



EPREL-nyilvántartási szám: 1968093

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1968093>

Szállító: BRANDS 2 MARKET (Meghatalmazott képviselő)

Weboldal: <https://brandsemarket.eu>

Ügyfélszolgálat:

Név: NEBO

Weboldal: <https://nebotools.co.uk/>

E-mail: infoacgi@acgbrands.com

Telefonszám: +441202768883

Cím:

The GP Centre Yeoman Road 2
BH24 3FF RINGWOOD
Egyesült Királyság