



Presentazione

Tensione rete	400 V CA 50 Hz 415 V CA 50 Hz
Potenza reattiva	90 kvar
Modalità operativa	Automatico
Gamma	PowerLogic
Nome dispositivo	VarSet automatic
Tipo prodotto	Capacitor bank

Caratteristiche tecniche

Network pollution level	Non perturbato
[Gh/Sn] harmonic pollution rate	0...15 %
Distorsione armonica totale [THDU]	0...3 %
Sequenza di passi	1.1
Alimentazione per fase	45 kvar
Step composition	45 + 45
Posizione del collegamento	Parte superiore
Controller type	EasyLogic PFC Controller NR6
Nome gamma	EasyLogic PFC Capacitor
Numero di poli	3P
Tolleranza capacità	Da - 5 % a 10 %
Tensione nominale di isolamento [ui]	500 V
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [uimp]	6 kV
Massima tensione ammessa	1,1 x Un (8 ore ogni 24 ore) conforme a IEC 60831
Corrente permanente massima [Imp]	1.36 x In a 400...415 V conforme a IEC 60831
Tipo di protezione	Senza protezione CVS250B 250 A
Corrente nominale ammissibile di breve durata [Icw]	30 kA a 1 s (Icw)
Accessibilità per uso	Anteriore
Colore	Grigio (RAL 7035)
Peso netto	64 kg
Altezza	700 mm
Larghezza	500 mm
Profondità	250 mm

Ambiente

Norme di riferimento	IEC 61921 IEC 61439-2 IEC 61439-1
Installazione	Interno
Grado di protezione IP	Environment: IP31
Grado di protezione IK	IK10
Umidità relativa	0...95 %
Altitudine di funzionamento	<= 2000 m

Temperatura ambiente	-5...40 °C
Average ambient air temperature for operation	35 °C (annuale) 45 °C (nelle 24 ore)

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni
Mercury free	Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
RoHS exemption information	 Sì
Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	 Informazioni Sulla Fine Della Vita
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.