

Chemin de câbles tôle perforée avec bord sécurité P31 automatique Mâle/Femelle - haut.50mm, larg.100mm et long.3m - finition GS



REF. 4 811 00

P31

LEGRAND CABLE
MANAGEMENT

40,92 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Chemin de câbles tôle perforée avec bord sécurité P31 automatique Mâle/Femelle - hauteur 50mm , largeur 100mm et longueur 3m - finition GS

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Longueurs avec un bord de sécurité sur les côtés pour protéger les câbles lorsqu'ils sont tirés dedans.
- Finition Galvanisation suivi du procédé Sendzimir consistant à ajouter une couche de zinc sur la feuille en acier. La couche de zinc protège contre la corrosion.
- Performance contre la corrosion de Classe 3, suivant la norme IEC 61537.
- Résistance testée pendant 155 heures avec un spray au sel naturel.

Les + installation

Connexion Male/Femelle permettant de fixer deux longueurs ensemble sans avoir besoin d'éclisse supplémentaire. Cela permet un gain de temps

Les + utilisation

Chemin de câbles perforé dans le fond par des trous alignés, ce qui aide à attacher les câbles ensemble et à les maintenir dedans.

Recommandations / restrictions d'usages

Couvercle vendu séparément.

C1 (Classe de corrosion selon ISO 9223)

Installation intérieure pour infrastructure fermée types bureaux édifices publics magasins - Puissance VDI supervision VMC

Information sur la gamme

Systèmes P31 AUTO / AUTO HD pour cheminement de câbles à éclissage. P31 AUTO est adapté pour le cheminement de câbles à éclissage EDU et conçu pour permettre un assemblage rapide, sûr et assurer une protection optimale des câbles. Existe en différents matériaux (GS, GC, 304L, 318L) et en finition haute résistance (HR) pour répondre à tous les environnements. P31 AUTO HD est le système de cheminement de câbles ultra résistant à éclissage traditionnel conçu pour répondre aux exigences des environnements aux contraintes élevées

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		Modèle	Connecteur intégré
Hauteur	50 mm	Maintien de fonction en cas d'incendie	Non
Largeur	100 mm	Matériau	Acier
Epaisseur de matériau	0.6 mm	Temperature d'utilisation /d'installation	-20-120 °C
Longueur	3030 mm	Qualité du matériau	Autre
Section transversale utile	4821 mm²	Type de traitement de la surface	Galvanisé en continu
Avec partie supérieure	Non	Poids	0.93666667 kg/m
Perforation latérale	Non	Temperature de stockage	-20-120 °C
Perforation de montage dans le sol	Oui	Sans halogène	Oui
Gabarit de trous NATO	Non	EAN/Gencode	3414971872615

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.