



Données techniques


NJ314EAT2X

Roulements à rouleaux cylindriques à 1 rangée

Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, pour charges axiales dans un sens, dissociable, cage polyamide


ULTAGE®

VISUEL(S)



NJ314EAT2X

Roulements à rouleaux cylindriques à 1 rangée



DEFINITION TECHNIQUE

Marque	NTN
d - Diamètre Intérieur	70 mm
D - Diamètre Extérieur	150 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure	35 mm
E - Cote sur rouleaux	133 mm
F - Cote sous Rouleaux	89 mm
d1 - Diamètre extérieur épaulement BI	98 mm
rNs - Rayon mini de Raccordement	2,1 mm
rs - Rayon mini de Raccordement	2,1 mm
Classe de Jeu Radial	CN

PERFORMANCE PRODUIT

C - Capacité charge dynamique	242000000 mN
C0 - Capacité Charge Statique	222000000 mN



PERFORMANCE PRODUIT

Cu - Charge limite à la fatigue	26200000 mN
N lim - Vitesse limite Lubrification huile	36000 °/s
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse	25200 °/s
Tmin - Température mini de Fonctionnement	253,15 °K
Tmax - Température max de Fonctionnement	393,15 °K

DIMENSIONS D'INSTALLATION

da min - Diamètre mini épaulement BI	81 mm
dc min - Diamètre de passage mini BI	92 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE	139 mm
Db min - Diamètre mini épaulement petite face	136 mm
ra max - Rayon max de raccordement	2 mm
r1a - Rayon max de raccordement	2 mm



INDUSTRIE - COEFFICIENT DE CALCUL

Charge radiale dynamique équivalente

$$P = Fr$$

Charge radiale statique équivalente

$$Po = Fr$$

