



CIRCUIT-BREAKER SIZE S0,
FOR MOTOR PROTECTION, CLASS 10,
A-REL.4.5A...6.3A, N-REL.82A,
SCREW TERMINAL,
STANDARD SWITCHING CAPACITY

综合技术数据 :

产品品牌名称	SIRIUS	
产品名称	断路器	
断路器的结构尺寸	S0	
极数 / 用于主电流电路	3	
产品功能	<ul style="list-style-type: none">• 用于辅助和控制电路的可拆下接线夹• 过载保护• 断相识别• 接地识别	
产品组件	<ul style="list-style-type: none">• 辅助开关• 欠压脱扣器• 脱扣报警器	
产品扩展	<ul style="list-style-type: none">• 辅助开关• 可选择的/ 电机驱动	
脉冲电压强度 / 测定值	V	6,000
防护等级 IP / 正面的	IP20	
防电击接触保护	防直接接触保护	

安装高度 / 对于高度高于NN / 最大的	m	2,000
耐冲击性		25g / 11 ms
环境温度		
• 在运输期间	°C	-50 ... +80
• 在储存期间	°C	-50 ... +80
• 运行期间	°C	-20 ... +60
损耗有功功率 / 总的 / 典型的	W	6

主电路		
工作电压 / 测定值	V	690
额定功率 / 在AC-3时 / 在400 V时 / 测定值	kW	2.2
工作电流 / 在AC-3时 / 在400 V时 / 测定值	A	6.3
机械式使用寿命 (转换周期) / 主触点的 / 典型的		100,000
开关频率 / AC-3 时 / 最大值	1/h	15

辅助电路		
转换器数目 / 对于辅助触点		0

保护功能 :		
脱扣级		CLASS 10
可调节的动作值电流 / 电流控制的过载脱扣	A	4.5 ... 6.3

装入/固定/外廓尺寸		
紧固类型		按照DIN EN 50022在35mm安装导轨上的螺丝固紧和扣接固紧
装入位置		任意的
深度	mm	96
高度	mm	97
宽度	mm	45

连接 :		
电气连接的排列 / 对于主电流电路		正面的
电气连接结构形式		
• 用于主电路		螺栓连接
• 用于辅助和控制电流电路		螺栓连接
可连接的导线截面类型		
• 用于主触点		
• 单芯线的		2x (1 ... 2.5 mm ²), 2x (2.5 ... 6 mm ²)
• 细芯线的		
• 带有电缆末端加工		2x (1 ... 2.5 mm ²), 2x (2.5 ... 6 mm ²)
• 多股线的		2x (1 ... 2.5 mm ²), 2x (2.5 ... 6 mm ²)
• AWG导线时 / 用于主触点		2x (14 ... 10)

正树/批准 :

General Product Approval



CCC



CSA



UL

Test Certificates

[Special Test Certificate](#)

Shipping Approval



ABS



LRS



RMRS

other

[Confirmation](#)[Declaration of Conformity](#)[other](#)[Environmental Confirmations](#)

更多相关信息 :

Information- and Downloadcenter (产品目录, 产品介绍册, ...)

<http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (网上订购系统)

<http://www.siemens.com/industrial-controls/mall>

Cax 在线发生器 :


<http://www.siemens.com/cax>


Service&Support (用户手册, 操作说明书, 认证证书, 特性曲线, 常见问题,...)

<http://support.automation.siemens.com/CN/view/zh/3RV1021-1GA10/all>

图片数据库 (产品照片, 2D比例图, 3D模型, 设备电路图, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3RV1021-1GA10





最后一次变更：

2014-8-4