



**FLCTEY40-XL** **Corps de roulement à bride**

Paliers auto-aligneurs FLCTEY, corps de palier à 2 trous de fixation, fonte grise, vis sans tête dans la bague intérieure, étanchéité P, non regraissable

**X-life****Information technique****Votre alternative produit actuelle**

|           |    |                |
|-----------|----|----------------|
| Matériaux | GG | Grey cast iron |
|-----------|----|----------------|

**dimensions principale & données de performance**

|                 |          |                               |
|-----------------|----------|-------------------------------|
| d               | 40 mm    | Alésage                       |
| L               | 100 mm   | Largeur de bride              |
| H               | 150 mm   | Hauteur de bride              |
| U               | 42,5 mm  | Hauteur totale de l'ensemble  |
| C <sub>r</sub>  | 32.500 N | Charge dyn. de base, radiale  |
| C <sub>0r</sub> | 19.800 N | Charge stat. de base, radiale |
| C <sub>ur</sub> | 910 N    | Limite à la fatigue, radiale  |
| ≈m              | 1,23 kg  | Poids                         |

**Cotes de montage**

|   |        |                            |
|---|--------|----------------------------|
| J | 119 mm | Distance trous de fixation |
| N | 14 mm  | Trou de fixation           |
| W | 4 mm   | Largeur entre plats        |
| n | 2      | Nombre de vis de fixation  |



### Dimensions

|                |          |                    |
|----------------|----------|--------------------|
| A <sub>1</sub> | 26 mm    | Épaisseur de bride |
| A <sub>2</sub> | 13,5 mm  | Distance piste     |
| B              | 39,45 mm | Largeur            |

### information additionnelle

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| GEHLCTE08-GG  | Corps de palier       |
| AY40-XL-NPP-B | Désignation roulement |

### Plage de température

|                  |        |                                    |
|------------------|--------|------------------------------------|
| T <sub>min</sub> | -20 °C | Température de fonctionnement min. |
| T <sub>max</sub> | 100 °C | Température de fonctionnement max. |