



RSHEY25-TV-VA-FD

Palier à semelle

Corps de paliers à semelle, conception FD

Information technique





Votre alternative produit actuelle

matière spéciale	TV	Logement en plastique
roulement résistant à la corrosion	VA	Roulement inox résistant à la corrosion
Matériaux	TV-FD	Plastic for food industry

dimensions principale & données de performance

d	25 mm	Alésage
L	76,2 mm	Longueur
H_2	73,5 mm	Hauteur
≈m	0,37 kg	Poids

Cotes de montage

J	50,8 mm	Distance trous de fixation
K	M10	Filetage trou de fixation
W	2,5 mm	Largeur entre plats

Dimensions

H	36,5 mm	Distance axe arbre
A	39,5 mm	Largeur (base)
B	34,1 mm	Largeur
B_3	35,05 mm	Distance housing centre to cap end
S_1	19,8 mm	Distance raceway to locking collar
Q	1/4"-28 UNF	Taraudage de raccordement pour lubrication

La fiche technique ne contient qu'une vue d'ensemble des données techniques du produit sélectionné. Reportez-vous à la documentation supplémentaire pour ce produit. Pour plus d'informations, vous pouvez utiliser le lien suivant sur notre site Web : Formulaire de contact

information additionnelle

	GEH.SHE05-TV-WHT	Corps de palier
	GYE25-KRR-B-FA107-VA-FD	Désignation roulement
	KASK05-S-G-WHT	Couvercle
	KASK05-S-R-NBR-WHT	Couvercle de protection ouvert

Plage de température

T_{min}	-30 °C	Température de fonctionnement min.
T_{max}	100 °C	Température de fonctionnement max.

La fiche technique ne contient qu'une vue d'ensemble des données techniques du produit sélectionné. Reportez-vous à la documentation supplémentaire pour ce produit. Pour plus d'informations, vous pouvez utiliser le lien suivant sur notre site Web : Formulaire de contact