

SB 2-URTK/SP - 桥接杆



0360012

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0360012>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

桥接杆，针距: 8.2 mm，位数: 2，颜色: 银色



商业数据

订货号	0360012
包装单位	10 pc
最小订货量	10 pc
销售关键代码	BE1Z3X
产品关键代码	BE1Z3X
目录页面	页码525 (C-1-2019)
GTIN	4017918001742
单件重量 (含包装)	5.66 g
单件重量 (不含包装)	5.6 g
原产地	PL

技术数据

产品属性

产品类型	桥接杆
位数	2
针距	8.2 mm
电位	1

连接数据

紧固扭矩	1.2 ... 1.5 Nm
------	----------------

尺寸

针距	8.2 mm
----	--------

材料规格

颜色	银色
标识材料	铜缆

环境和真实条件

环境条件

环境温度（运行）	-60 °C ... 110 °C (考虑到自加热在内的工作温度范围；有关最高短期工作温度，请参见电气特性相对温度指数)
环境温度（存放/运输）	-25 °C ... 60 °C (短期内（不超过24 小时），-60 °C到+70 °C)
环境温度（组装）	-5 °C ... 70 °C
环境温度（执行）	-5 °C ... 70 °C
允许湿度（运行）	20 % ... 90 %
允许湿度（存放/运输）	30 % ... 70 %

安装

安装类型	螺钉安装
------	------

SB 2-URTK/SP - 桥接杆



0360012

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0360012>

分类

ECLASS

ECLASS-12.0	27141140
ECLASS-13.0	27250303

ETIM

ETIM 9.0	EC000489
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SB 2-URTK/SP - 桥接杆



0360012

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0360012>

产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》

是, 无豁免

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

没有超过限值的危险物质

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)

相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯(中国)投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
(江宁236信箱) 邮编: 211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn