




Données techniques

UC313G2

Roulements "inserts"

Diamètre extérieur sphérique, fixation par vis de fixation, joint d'étanchéité avec bague d'étanchéité

VISUEL(S)



DEFINITION TECHNIQUE	
Marque	SNR
B - Largeur Bague Intérieure	75 mm
C - Largeur Bague Extérieure	38 mm
C1 - Distance centre BE / centre zone de lubrification	12,1 mm
d - Diamètre arbre	65 mm
D - Diamètre extérieur BE	140 mm
G - Taille vis de blocage	M12x1,25
m - Distance vis de blocage	12 mm

DEFINITION TECHNIQUE

r - Rayon Bague Intérieure	2
S - Distance face / centre du palier	30 mm
f0 - Facteur	13.2
SW - Taille clé	6 mm

PERFORMANCE PRODUIT

C - Capacité de charge dynamique	93860000 mN
C0 - Capacité de charge statique	60500000 mN
Température min de fonctionnement	253,15 °K
Température max de fonctionnement	373,15 °K

AUTRES FONCTIONNALITES

Masse	3,25 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage	33 N-m

FREQUENCES ROULEMENT

BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)	3.07073170731707 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)	4.92926829268293 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)	4.07214486908649 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)	2.03607243454324 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)	0.383841463414634 Hz

