


RNA4914-XL

Roulement à rouleaux radiaux

Roulement à rouleaux radiaux RNA..-XL

X-life

Information technique



Votre alternative produit actuelle

Cage	Norme	
trou de lubrification	With	With
revêtement	Sans	
joint	Sans	
version spéciale	Sans	Sans
Nombre de rangées d'éléments roulants	1	Single-row design

dimensions principale & données de performance

F _w	80 mm	Diamètre sous rouleaux
D	100 mm	Diamètre extérieur
B	30 mm	Largeur
C _r	95.000 N	Charge dyn. de base, radiale
C _{0r}	156.000 N	Charge stat. de base, radiale
C _{ur}	28.000 N	Limite à la fatigue, radiale
n _G	5.700 1/min	vitesse limite
n _G Grease	3.400 1/min	vitesse limite pour lubrif. à la graisse
n _{gr}	3.400 1/min	Vitesse de base
≈m	469,1 g	Poids



Dimensions

r min	1 mm	Dimension minimum de chanfrein
C	30 mm	Largeur, bague extérieure

Plage de température

T min	-30 °C	Température de fonctionnement min.
T max	120 °C	Température de fonctionnement max.

Caractéristiques

-  Effort radial
-  Lubrification à la graisse
-  lubrification à l'huile
-  Ouvert
-  Faible encombrement