

SRTK 6 - 分断测试端子

3029952

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3029952>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



分断测试端子，标称工作电压: 400 V，额定电流: 41 A，接线方式: 回拉式弹簧连接，第一层，
额定接线容量: 6 mm²，接线容量: 0.2 mm² - 10 mm²，颜色: 灰色

优势

- 简单明了的操作

商业数据

订货号	3029952
包装单位	50 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	BE2133
产品关键代码	BE2133
目录页面	页码240 (C-1-2019)
GTIN	4046356169981
单件重量 (含包装)	34.264 g
单件重量 (不含包装)	34.264 g
原产地	PL

SRTK 6 - 分断测试端子

3029952

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3029952>



技术数据

产品属性

产品类型	分断测试端子
连接量	2
行数	1
电位	1

绝缘特性

过电压类别	III
污染等级	3

电气特性

额定浪涌电压	6 kV
额定条件下的最大功耗	1.31 W

连接数据

每层的连接数量	2
额定横截面	6 mm ²
测试插座扭矩	0.6
紧固力矩，分断滑块	M3 0.6 ... 0.8 Nm

第一层

剥线长度	12 mm
塞规	A4
连接符合标准	IEC 60947-7-1
刚性导线横截面	0.2 mm ² ... 10 mm ²
横截面 AWG	24 ... 8 (按IEC标准修订)
柔性导线横截面	0.2 mm ² ... 6 mm ²
导线横截面，柔性[AWG]	24 ... 10 (按IEC标准修订)
柔性导线横截面 (套管不带塑料绝缘管)	0.25 mm ² ... 6 mm ²
柔性导线横截面 (带塑料绝缘管的套管)	0.25 mm ² ... 6 mm ²
2根具有相同横截面的导线，柔性，带TWIN套管及塑料套管	0.5 mm ² ... 1.5 mm ²
标称电流	41 A
最大负载电流	45 A (当连接截面积为10 mm ² 的导线时)
额定电压	400 V
额定横截面	6 mm ²

尺寸

宽度	8.2 mm
端板宽度	2 mm
高度	113 mm
NS 35/7,5深度	49 mm
NS 35/15深度	56.5 mm

SRTK 6 - 分断测试端子

3029952

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3029952>



材料规格

颜色	灰色 (RAL 7042)
阻燃等级, 符合UL 94	V0
绝缘材料组	I
绝缘材料	PA
低温下的静态绝缘材料应用	-60 °C
绝缘材料的温度指数 (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	130 °C
绝缘材料相对温度指数 (电气, UL 746 B)	130 °C
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
量热释热NFPA 130 (ASTM E 1354)	28 MJ/kg
表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162)	通过
烟雾比光密度NFPA 130 (ASTM E 662)	通过
烟气毒性NFPA 130 (SMP 800C)	通过

电气测试

电涌电压测试

结果	已通过测试
----	-------

温升测试

温度上升要求测试	温度上升 ≤ 45 K
结果	已通过测试
短时耐受电流 6 mm ²	0.72 kA
结果	已通过测试

工频耐受电压

测试电压设定值	1.89 kV
结果	已通过测试

机械特性

机械参数

开口式侧板	是
-------	---

机械测试

机械强度

结果	已通过测试
----	-------

导线损坏和松动测试

旋转速度	10 rpm
rpm	135
	1 mm ² / 0.4 kg

SRTK 6 - 分断测试端子

3029952

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3029952>



导线横截面 / 重量	6 mm ² / 1.4 kg 10 mm ² / 2 kg
结果	已通过测试

环境和真实条件

针焰测试

暴露时间	30 s
结果	已通过测试

振荡/宽频带噪音

规格	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05
频谱	2类, B级使用寿命测试, 在转向架上进行
频率	f ₁ = 5 Hz 到 f ₂ = 250 Hz
ASD等级	6.12 (m/s ²) ² /Hz
加速度	3.12g
每轴的测试周期	5 h
测试方向	X-, Y- 与 Z-轴

冲击

脉冲波形	半正弦
加速度	30g
电击时间	18 毫秒
每个方向的电击次数	3
测试方向	X-, Y- 与 Z-轴 (正向与负向)

环境条件

环境温度 (运行)	-60 °C ... 110 °C (考虑到自加热在内的工作温度范围; 有关最高短期工作温度, 请参见电气特性相对温度指数)
环境温度 (存放/运输)	-25 °C ... 60 °C (短期内 (不超过24 小时), -60 °C到+70 °C)
环境温度 (组装)	-5 °C ... 70 °C
环境温度 (执行)	-5 °C ... 70 °C
允许湿度 (运行)	20 % ... 90 %
允许湿度 (存放/运输)	30 % ... 70 %

标准和规范

连接符合标准	IEC 60947-7-1
--------	---------------

安装

安装类型	NS 35/7,5
	NS 35/15
螺纹	M3

SRTK 6 - 分断测试端子


3029952

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3029952>



图纸

电路图



SRTK 6 - 分断测试端子

3029952

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3029952>



认证

>To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3029952>



EAC

认证ID: RU C-DE.BL08.B.00644



cULus认证

认证ID: E60425

	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
使用组 B	300 V	40 A	18 - 8	-
使用组 C	300 V	40 A	18 - 8	-



EAC

认证ID: EACKZ 08593

SRTK 6 - 分断测试端子

3029952

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3029952>



分类

ECLASS

ECLASS-11.0	27141126
ECLASS-12.0	27141126
ECLASS-13.0	27250109

ETIM

ETIM 9.0	EC000902
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SRTK 6 - 分断测试端子

3029952

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3029952>



产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》

是, 无豁免

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

没有超过限值的危险物质

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)

相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
(江宁236信箱) 邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn