


IB IL 24 DI 4-ME - 数字量模块

2863928

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2863928>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



Inline，数字量输入模块，数字输入：4，24 V DC，连接技术：3线，本地总线传输速率：500 kBit/s，保护等级：IP20，包括Inline连接器和标识区域

产品描述

模块用于Inline站内部。用于采集数字信号。

优势

- 4个数字量输入
- 2线制与3线制连接技术连接的传感器
- 每个传感器最大允许的负载电流：250 mA
- 模块最大允许负载电流：1 A

商业数据

订货号	2863928
包装单位	4 pc
最小订货量	4 pc
销售关键代码	DRI131
产品关键代码	DRI131
目录页面	页码122 (C-6-2019)
GTIN	4017918962678
单件重量（含包装）	67.55 g
单件重量（不含包装）	59 g
原产地	DE


IB IL 24 DI 4-ME - 数字量模块

2863928
https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2863928



技术数据

尺寸

尺寸图		
宽度		12.2 mm
高度		119.8 mm
深度		71.5 mm

说明

应用说明		
应用说明		只用于工业应用
使用限制		
CCCex说明		在中国不允许用在潜在爆炸区域内。

接口

Inline本地总线		
接口数		2
连接方式		Inline数据跨接块
传输速度		500 kBit/s
传输原理		铜缆

系统属性

模块		
ID 代码 (dec.)		190
十六进制ID编码		BE
长度编码（十六进制）		41
长度编码（十进制）		65
过程数据通道		0 位
输入地址区域		4 位
输出地址区域		0 位
寄存器长度		4 位
所需的参数数据		1 Byte
所需的组态数据		4 Byte

输入数据

数字量:

输入名称	数字输入
输入说明	EN 61131-2 型号1
输入数量	4
连接方式	回拉式弹簧连接
连接系统	3线
输入电压	24 V DC
输入电压范围	-30 V DC ... 30 V DC
输入电压范围, "0"信号	-3 V DC ... 5 V
输入电压范围, "1"信号	15 V DC ... 30 V DC
额定输入电压 U_{IN}	24 V DC
额定输入电流 I_{IN}	最小 3 mA (额定电压)
每通道的传感器电流	最大 250 mA
典型响应时间	< 1 ms

产品属性

产品类型	I/O 部件
产品系列	Inline
类型	模块
供货范围	包括Inline连接器和标识区域
通道数目	4
操作模式	4位过程数据

电气特性

额定条件下的最大功耗	0.6 W
------------	-------

电位: 通信电源(U_L)

电源电压	7.5 V DC (通过电源跨接)
电流消耗	最大 40 mA

电位: 分段回路电源(U_S)

电源电压	24 V DC (通过电源跨接)
电源电压范围	19.2 V DC ... 30 V DC (包括所有公差, 包括纹波)
电流消耗	最大 1 A
	0 A

电气隔离/电压范围的隔离

测试电压: 7.5 V电源 (总线逻辑) / 24 V电源 (I/O)	500 V AC, 50 Hz, 1 min
测试电压: 7.5V电源 (总线逻辑) / 功能接地	500 V AC, 50 Hz, 1 min
测试电压: 24 V电源 (I/O) / 功能接地	500 V AC, 50 Hz, 1 min

连接数据

连接技术

连接名称	Inline连接器
------	-----------

IB IL 24 DI 4-ME - 数字量模块

2863928

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2863928>



导线连接

连接方式	回拉式弹簧连接
刚性导线横截面	0.08 mm² ... 1.5 mm²
柔性导线横截面	0.08 mm² ... 1.5 mm²
可连接导线横截面 AWG	28 ... 16
剥线长度	8 mm

Inline连接器

连接方式	回拉式弹簧连接
硬导线横截面	0.08 mm² ... 1.5 mm²
柔性导线横截面	0.08 mm² ... 1.5 mm²
可连接导线横截面 AWG	28 ... 16
剥线长度	8 mm

环境和真实条件

环境条件

环境温度（运行）	-25 °C ... 55 °C
保护等级	IP20
空气压力（运行）	70 kPa ... 106 kPa (最高可达海拔3000 m)
空气压力（存放/运输）	70 kPa ... 106 kPa (最高可达海拔3000 m)
环境温度（存放/运输）	-25 °C ... 85 °C
允许湿度（运行）	10 % ... 95 % (符合DIN EN 61131-2标准)
允许湿度（存放/运输）	10 % ... 95 % (符合DIN EN 61131-2标准)

标准和规范


保护等级	III (IEC 61140 , EN 61140 , VDE 0140-1)
------	---

安装


安装类型	DIN导轨安装
------	---------

图纸

尺寸图



接线图



IB IL 24 DI 4-ME - 数字量模块



2863928

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2863928>

认证

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2863928>



EAC
认证ID: TR TS_D_01921-19

UAE-RoHS
认证ID: 22-04-13089



cULus认证
认证ID: E140324



cULus Listed
认证ID: E199827

IB IL 24 DI 4-ME - 数字量模块

2863928

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2863928>



分类

ECLASS

ECLASS-11.0	27242604
ECLASS-12.0	27242604
ECLASS-13.0	27242604

ETIM

ETIM 9.0	EC001599
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32151600
-------------	----------

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是
已知的豁免条款	7(a), 7(c)-I
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》（CAS编号）	Lead（CAS编号: 7439-92-1）
SCIP	fc0ed2d2-41b7-4b0f-8d18-b2f5d95028c6

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn