

MPT 1,5/S-PE - 微型接地端子

3248110

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3248110>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



微型接地端子，连接量: 2，接线方式: 直插式连接，第一层，横截面: 0.14 mm² - 1.5 mm²，安装方式: NS 15，颜色: 黄绿相间

优势

- 设计紧凑，可节省大量空间
- 单个桥接并，应用更灵活
- 各接线点均配有标识槽，布局清晰
- 免工具的直插式连接技术，无需维护，节省导线连接时间
- 适用于所有通用测试探针的测试装置

商业数据

订货号	3248110
包装单位	50 pc
最小订货量	50 pc
销售关键代码	BE2261
产品关键代码	BE2261
目录页面	页码45 (C-1-2019)
GTIN	4046356768672
单件重量 (含包装)	3.904 g
单件重量 (不含包装)	3.856 g
原产地	PL

MPT 1,5/S-PE - 微型接地端子

3248110

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3248110>



技术数据

产品属性

产品类型	微型连接器
应用领域	铁路工业
	机械工程
	工厂工程
连接量	2
行数	1

绝缘特性

过电压类别	III
污染等级	3

电气特性

额定浪涌电压	6 kV
额定条件下的最大功耗	0.56 W

连接数据

每层的连接数量	2
额定横截面	1.5 mm²

第一层

注意事项	请注意DIN导轨的载流量。
剥线长度	8 mm ... 10 mm
塞规	A1 / B1
连接符合标准	IEC 60947-7-2
刚性导线横截面	0.14 mm² ... 1.5 mm²
横截面 AWG	26 ... 16 (按IEC标准修订)
柔性导线横截面	0.14 mm² ... 1.5 mm²
导线横截面，柔性[AWG]	26 ... 16 (按IEC标准修订)
柔性导线横截面（套管不带塑料绝缘管）	0.14 mm² ... 1.5 mm²
柔性导线横截面（带塑料绝缘管的套管）	0.14 mm² ... 1 mm²

第一层 直接插拔式连接横截面

刚性导线横截面	0.25 mm² ... 1.5 mm²
柔性导线横截面（套管不带塑料绝缘管）	0.34 mm² ... 1.5 mm²
柔性导线横截面（带塑料绝缘管的套管）	0.34 mm² ... 1 mm²

Ex数据

额定参数 (ATEX/IECEX)

标识	Ex II 2 GD Ex eb IIC Gb
工作温度范围	-60 °C ... 110 °C
3248120 D-MPT 1,5/S	

MPT 1,5/S-PE - 微型接地端子



3248110

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3248110>

Ex认证附件	1204504 SZF 0-0,4X2,5 3022263 CLIPFIX 15
输出	(永久)

Ex 连接数据 概述

额定横截面	1.5 mm ²
额定接线容量AWG	16
刚性接线容量	0.14 mm ² ... 1.5 mm ²
接线容量AWG	26 ... 16
柔性接线容量	0.14 mm ² ... 1.5 mm ²
接线容量AWG	26 ... 16

尺寸

宽度	3.5 mm
端板宽度	2.2 mm
高度	33.55 mm
NS 15深度	28.1 mm

材料规格

颜色	绿黄相间
阻燃等级, 符合UL 94	V0
绝缘材料组	I
绝缘材料	PA
低温下的静态绝缘材料应用	-60 °C
绝缘材料的温度指数 (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	130 °C
绝缘材料相对温度指数 (电气, UL 746 B)	130 °C
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
量热释热NFPA 130 (ASTM E 1354)	28 MJ/kg
表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162)	通过
烟雾比光密度NFPA 130 (ASTM E 662)	通过
烟气毒性NFPA 130 (SMP 800C)	通过

机械特性

机械参数

开口式侧板	是
-------	---

环境和真实条件

振荡/宽频带噪音

规格	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
频谱	2类, B级使用寿命测试, 在转向架上进行
频率	f ₁ = 5 Hz 到 f ₂ = 250 Hz

MPT 1,5/S-PE - 微型接地端子



3248110

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3248110>

ASD等级	6.12 (m/s²)/Hz
加速度	3.12g
每轴的测试周期	5 h
测试方向	X-, Y- 与 Z-轴
结果	已通过测试

冲击

规格	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
脉冲波形	半弦
加速度	30g
电击时间	18 毫秒
每个方向的电击次数	3
测试方向	X-, Y- 与 Z-轴 (正向与负向)
结果	已通过测试

环境条件

环境温度 (运行)	-60 °C ... 110 °C (考虑到自加热在内的工作温度范围；有关最高短期工作温度，请参见电气特性相对温度指数)
环境温度 (存放/运输)	-25 °C ... 60 °C (短期内 (不超过24 小时)，-60 °C到+70 °C)
环境温度 (组装)	-5 °C ... 70 °C
环境温度 (执行)	-5 °C ... 70 °C
允许湿度 (运行)	20 % ... 90 %
允许湿度 (存放/运输)	30 % ... 70 %

标准和规范

连接符合标准	IEC 60947-7-2
--------	---------------

安装

安装类型	NS 15
------	-------

MPT 1,5/S-PE - 微型接地端子


3248110

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3248110>



图纸

电路图



MPT 1,5/S-PE - 微型接地端子

3248110

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3248110>



认证

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3248110>

 CSA 认证ID: 2030668				
	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
	-	-	26 - 14	-

 IECEE-CB方案 认证ID: DE1-65780				
	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
	-	-	-	0.14 - 1.5

 EAC 认证ID: RU C-DE.BL08.B.00644				
---	--	--	--	--

 cULus认证 认证ID: E60425				
	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
使用组 B	-	-	26 - 14	-
使用组 C	-	-	26 - 14	-
使用组 D	-	-	26 - 14	-

 VDE绘图认证 认证ID: 40040313				
	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
	-	-	-	0.14 - 1.5

DNV 认证ID: TAE00003J4				
--------------------------------	--	--	--	--

 IECEx 认证ID: IECEx SEV14.0010U				
---	--	--	--	--

 ATEX 认证ID: SEV14ATEX0140U				
---	--	--	--	--

MPT 1,5/S-PE - 微型接地端子

3248110

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3248110>



	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
	-	-	-	0.14 - 1.5

 **CCC**
认证ID: 2020322313000629

 **UKCA-EX**
认证ID: CML 22UKEX1228U

 **IECEX**
认证ID: IECEX SEV14.0010U

 **EAC Ex**
认证ID: KZ 7500525010101950

MPT 1,5/S-PE - 微型接地端子



3248110

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3248110>

分类

ECLASS

ECLASS-13.0	27250103
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC000901
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

MPT 1,5/S-PE - 微型接地端子



3248110

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3248110>

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn