


Coudé - AS*2*0 AS1200-M5

Fiche technique

General series information

- Orifice: M3, M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
- Plage de pression d'utilisation: 0.1 à 1 MPa.





*Clapet antiretour, régulateur de débit
unidirectionnel, réglable*


Spécifications standards

Taille	1 (Base M3,M5)
Type	2 (Coudé)
Méthode de contrôle	0 (Réglage à l'échappement)
Taraudage	Rc (Metric M3, M5; Unified 10-32UNF)
Orifice	M5 (M5X0.8)
Option	Sans
Exécutions spéciales	Sans
Contre-écrou	Standard (hexagonal)
Pression du fluide	Air
Pression maximale d'utilisation	1 MPa
Pression minimale d'utilisation	0.1 MPa
Pression d'épreuve	1.5 MPa
Température ambiante max.	60 °C
Température ambiante min.	-5 °C

Dimensions



Constructions



Nomenclature

Rep.	Désignation	Matière	Note
①	Corps A	Alliage de zinc	
②	Bouton de réglage	Laiton	Nickelé
③	Corps B	Laiton	Nickelé
④	Vis	Laiton	Nickelé
⑤	Entretoise	Laiton	Nickelé
⑦	Contre-écrou	Acier	Zingué chromé ⁽²⁾
⑧	Joint en U	HNBR	
⑨	Joint torique	NBR	
⑩	Joint torique	NBR	
⑭	Joint	PVC	Modèle M3
		NBR, acier inox	Modèles M5, U10/32

Note 1) AS42□0 uniquement: l'ajout de « N » au symbole d'option correspond à plaqué au nickel anaélectrolytique.

Note 2) Réglage à l'admission: zingué chromé noir

Information supplémentaire

Catalogue

[AS_2_0-A_FR.pdf](#)