


PTSA 1,5/ 3-3,5-F - PCB端子

1984976

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1984976>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



印制电路板终端，额定电流: 8 A，额定电压(III/2): 250 V，额定横截面: 1.5 mm²，电位数: 3，行数: 1，每行位数: 3，产品系列: PTSA 1,5，针距: 3.5 mm，接线方式: 直插式弹簧连接，安装: 波峰焊，导线/PCB连接方向: 45°，颜色: 绿色，针脚排列: 直线排列，焊针[P]: 3.5 mm，每个电势的焊针数量: 1，包装类型: 纸箱包装。焊针在连接器正面，单排

优势

- 节约时间的插拔式连接方式，无需工具
- 设定的接触力保证触点长期保持稳定
- 弯式连接可实现在PCB上多排布局

商业数据

订货号	1984976
包装单位	300 pc
最小订货量	300 pc
销售关键代码	AALBDA
产品关键代码	AALBDA
目录页面	页码413 (C-1-2013)
GTIN	4017918922054
单件重量（含包装）	1.7 g
单件重量（不含包装）	1.552 g
原产地	CN

PTSA 1,5/ 3-3,5-F - PCB端子

1984976

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1984976>



技术数据

产品属性

产品类型	印制电路板终端
产品系列	PTSA 1,5
产品线	COMBICON Terminals S
类型	固定式连接器
位数	3
针距	3.5 mm
连接量	3
行数	1
电位数目	3
针脚排列	直线排列
每个电位的焊针	1

电气特性

特性

额定电流 I_N	8 A
额定电压 U_N	250 V
额定电压(III/3)	200 V
额定电涌电压(III/3)	2.5 kV
额定电压(III/2)	250 V
额定电涌电压(III/2)	2.5 kV
额定电压 (II/2)	400 V
额定电涌电压(II/2)	2.5 kV

连接数据

连接技术

类型	固定式连接器
额定横截面	1.5 mm ²

导线连接

连接方式	直插式弹簧连接
刚性导线横截面	0.2 mm ² ... 1.5 mm ²
柔性导线横截面	0.2 mm ² ... 1.5 mm ²
可连接导向横截面 AWG	24 ... 16
柔性导线横截面，带不含绝缘套管的冷压头	0.25 mm ² ... 1 mm ²
柔性导线横截面，带套管，带塑料绝缘套管	0.25 mm ² ... 0.5 mm ²
剥线长度	9 mm

安装

安装类型	波峰焊
针脚排列	直线排列

PTSA 1,5/ 3-3,5-F - PCB端子

1984976

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1984976>



材料规格

材料数据 - 联系方法	
注意事项	符合WEEE/RoHS，根据IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201的要求没有晶须
接触件材料	CU合金
表面特性	热浸镀锡
接线点金属表面（顶层）	锡 (4 - 8 µm Sn)
焊接区域金属表面（顶层）	锡 (4 - 8 µm Sn)

材料数据 - 壳体	
颜色 (外壳)	绿色 (6021)
绝缘材料	PA
绝缘材料组	I
CTI符合IEC 60112	600
阻燃等级，符合UL 94	V0
符合EN 60695-2-12标准的灼热丝可燃性指数GWFI	850
符合EN 60695-2-13标准的灼热丝起燃性温度GWIT	775
符合EN 60695-10-2标准的球压试验温度	125 °C

机械数据 – 致动元件	
颜色 (执行机构)	绿色 (6021)

尺寸

尺寸图	
针距	3.5 mm
宽度 [w]	12 mm
高度[h]	16.7 mm
长度[l]	12 mm
高度	13.1 mm
焊针长度[P]	3.5 mm
引脚尺寸	0.4 x 0.75 mm

PCB设计	
引脚间距	3.5 mm
孔径	1 mm

机械测试

导线损坏和松动测试	
规格	IEC 60999-1:1999-11



结果	已通过测试
----	-------

拉伸测试

规格	IEC 60999-1:1999-11
导线横截面 / 导线类型 / 牵引力设定值 / 实际值	0.2 mm² / 刚性 / > 10 N
	0.2 mm² / 柔性 / > 10 N
	1.5 mm² / 刚性 / > 40 N
	1.5 mm² / 柔性 / > 40 N

电气测试

温升测试

规格	IEC 60947-7-4:2013-08
温度上升要求测试	环境温度与固定式连接器的温升之和不应超过温度上限。

瞬时冲击电流强度测试

规格	IEC 60947-7-4:2013-08
----	-----------------------

绝缘电阻

规格	IEC 60512-3-1:2002-02
绝缘电阻，相邻接线位	> 5 MΩ

电气间隙和爬电距离 |

规格	IEC 60947-1:2007-06 + A1:2010-12 + A2:2014-09
绝缘材料组	I
比较跟踪指标 (IEC 60112)	CTI 600
额定绝缘电压 (III/3)	200 V
额定电涌电压 (III/3)	2.5 kV
最小电气间隙值 – 不均匀电场 (III/3)	1.5 mm
最小爬电距离 (III/3)	2.5 mm
连接导线横截面注意事项	已连 1.5 mm² 导线 (刚性)
额定绝缘电压 (III/2)	250 V
额定电涌电压 (III/2)	2.5 kV
最小电气间隙值 – 不均匀电场 (III/2)	1.5 mm
最小爬电距离 (II/2)	1.5 mm
额定绝缘电压 (II/2)	400 V
额定过电压 (II/2)	2.5 kV
最小电气间隙值 – 不均匀电场 (II/2)	1.5 mm
最小爬电距离 (II/2)	2 mm

环境和真实条件

振动测试

规格	IEC 60068-2-6:2007-12
频率	10 - 150 - 10 Hz
扫描速率	1倍频程/分钟
振幅	0.35 mm (10 Hz ... 60.1 Hz)

PTSA 1,5/ 3-3,5-F - PCB端子



1984976

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1984976>

加速度	5g (60.1 Hz ... 150 Hz)
每轴的测试周期	2.5 h
测试方向	X-, Y- 与 Z-轴

灼热线测试

规格	DIN EN 60695-2-10 (VDE 0471-2-10):2001-11
温度	850 °C
暴露时间	5 s

老化

规格	IEC 60947-7-4:2013-08
----	-----------------------

环境条件

环境温度（运行）	-40 °C ... 100 °C (取决于电流承载能力/衰减曲线)
环境温度（存放/运输）	-40 °C ... 70 °C
相对湿度（存放/运输）	30 % ... 70 %
环境温度（组装）	-5 °C ... 85 °C

包装规格

包装类型	纸箱包装
------	------

PTSA 1,5/ 3-3,5-F - PCB端子


1984976

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1984976>




图纸

尺寸图



图为5位插头的尺寸图

图表



型号 : PTSA 1,5/...-3,5-F


PTSA 1,5/ 3-3,5-F - PCB端子

1984976

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1984976>



开孔图/焊盘环宽



图为5位连接器的钻孔图

PTSA 1,5/ 3-3,5-F - PCB端子

1984976

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1984976>



认证

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1984976>

cULus认证				
认证ID: E60425-20030527				
	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
使用组 B				
	300 V	5 A	24 - 16	-
使用组 D				
	300 V	5 A	24 - 16	-

VDE报告 带生产监控				
认证ID: 40018594				
	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
	130 V	2 A	-	0.5 - 0.75

VDE绘图认证				
认证ID: 40057505				
	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
	250 V	8 A	-	0.2 - 1.5

PTSA 1,5/ 3-3,5-F - PCB端子

1984976

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1984976>



分类

ECLASS

ECLASS-12.0	27460101
ECLASS-13.0	27460101

ETIM

ETIM 9.0	EC002643
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

PTSA 1,5/ 3-3,5-F - PCB端子

1984976

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1984976>



产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn