

CARACTERISTIQUES

- Acier inoxydable A2 type 304 Bonne résistance à la corrosion
- Recyclable
- Non magnétiques.

Vis de réglage à six pans M8 x 20 mm en acier inoxydable simple

RS code commande : 520-201



Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à payer un prix élevé.

Description du produit

Ces vis de réglage hexagonales en acier inoxydable de la marque de confiance RS Pro sont une solution extrêmement polyvalente pour les applications de fixation. Capables d'être ajustés avec une clé ou une clé à molette avec des embouts de douille appropriés, ils présentent une tête de fixation facile d'accès qui peut être manipulée à plusieurs angles. Ils sont fabriqués en acier inoxydable A2, ce qui signifie qu'ils offrent une excellente résistance à l'usure et peuvent même être utilisés en toute sécurité dans les applications de production alimentaire.

Caractéristiques

Taille du filetage	M8
Matériau	Acier inoxydable
Finition	Uni
Type à vis	Vis à tête hexagonale
Forme de tête	Hexagonal
Type d'entraînement	Hexagonal
Anticorrosif	Oui
Application	Construction, Réparations de machines, Meubles d'extérieur, projets de bricolage

Spécifications mécaniques

Longueur	20mm
Type en acier inoxydable	A2 304

Homologations

Conformité/certifications	RoHS
----------------------------------	------



RS Part No.	Thread Size	Length
190175	M6	20mm
190181	M6	25mm
190197	M6	30mm
190232	M6	50mm
190260	M8	20mm
190276	M8	25mm
190282	M8	30mm
190305	M8	40mm
190327	M8	50mm
190333	M8	60mm
190361	M10	30mm
190383	M10	40mm
190412	M10	60mm
520138	M6	20mm
520144	M6	25mm
520150	M6	30mm
520201	M8	20mm