



Principales

Gamme	FuPacT
Nom du produit	FuPacT GS
Nom de l'appareil	GSB1250
Type de produit ou équipement	Interrupteur-sectionneur-fusible
Application	Protection, surveillance et contrôle des équipements Distribution
Description des pôles	3P
Nombre de porte-fusibles	3
Type de fusible	BS
Taille du fusible	D1
Aptitude au sectionnement	Oui se conformer à EN/CEI 60947-3
Coupe visible	Non
Coupe pleinement apparente	Oui
[I _{th}] courant thermique conventionnel	1250 A (35 °C) dissipation de puissance par fusible: 100 W
[I _{the}] courant thermique d'emploi sous enveloppe	1250 A à 35 °C, dissipation de puissance par fusible: 100 W
Puissance dissipée maximale par pôle	154 W
[U _e] tension assignée d'emploi	690 V CA 50/60 Hz 1000 V CA 50/60 Hz AC-20
[U _i] tension assignée d'isolement	1000 V CA 50/60 Hz
[U _{imp}] tension assignée de tenue aux chocs	12 kV
[I _e] courant assigné d'emploi	AC-22A: 1250 A at 220/240 V CA 50/60 Hz AC-23A: 1250 A at 220/240 V CA 50/60 Hz AC-22B: 1250 A at 220/240 V CA 50/60 Hz AC-23B: 1250 A at 220/240 V CA 50/60 Hz AC-22A: 1250 A at 380/415 V CA 50/60 Hz AC-23A: 1250 A at 380/415 V CA 50/60 Hz AC-22B: 1250 A at 380/415 V CA 50/60 Hz AC-23B: 1250 A at 380/415 V CA 50/60 Hz AC-22A: 1250 A at 660/690 V CA 50/60 Hz AC-22B: 1250 A at 660/690 V CA 50/60 Hz

Complémentaires

[I _q] Breaking capacity with fuses (kA RMS)	100 KA à 415 V (AC) 100 kA à 690 V (AC)
Puissance assignée d'emploi en W	750 KW à 380/400 V 900 kW à 660/690 V
Description des contacts	3 "F"
Type de levier de manœuvre	Avant externe Côté droit externe
Prévision de verrouillage	3 cadenas
Position de montage	Vertical
Mode d'installation	Fixe
Support de montage	Plaque arrière

Endurance mécanique	5000 cycle
Durée de vie électrique	AC-22A : 100 cycle 415 V CA 50/60 Hz AC-22A : 100 cycle 690 V CA 50/60 Hz AC-23A : 100 cycle 415 V CA 50/60 Hz
Mode de raccordement	Circuit de puissance : connecteurs de câbles nus 80 mm ² Circuit de puissance : bornes à anneau 4 câble(s) 185 mm ²
Couple de serrage	Circuit de puissance: 44 N.m
Largeur	442 mm
Hauteur	300 mm
Profondeur	289 mm
Poids du produit	25 kg
Normes	EN/CEI 60947-1 EN/CEI 60947-3
Certifications du produit	CE[RETURN]CCC[RETURN]EAC

Environnement

Classe de protection contre les chocs électriques	Face avant de classe II
Degré de protection IP	IP20 se conformer à CEI 60529 (avec couvercle de borne)
Tenue aux chocs IK	IK07 se conformer à EN 50102
Degré de pollution	3 se conformer à CEI 60947
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-20...70 °C
Température ambiante de stockage	-40...80 °C
Flame resistance	850 °C couvercle de fusible se conformer à CEI 60695-2-1 960 °C corps se conformer à CEI 60695-2-1

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	 Déclaration REACh
REACh free of SVHC	Oui
Directive RoHS UE	Conforme  Déclaration RoHS UE
Toxic heavy metal free	Oui
Mercury free	Oui
RoHS exemption information	 Oui
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	 Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	 Informations De Fin De Vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.