


SL183006-A-XL

Roulement à rouleaux cylindriques

Roulement à rouleaux cylindriques SL18, à rouleaux jointifs, à deux rangées, palier support, 1 bord à la bague extérieure, 3 bords à la bague intérieure, forme SL18

X-life

Information technique





Votre alternative produit actuelle

Design	A	Variante interne A
jeu radial	CN (Group N)	Normal internal clearance
classe de tolérance	PN	Normal (PN)
Nombre de rangées d'éléments roulants	1	Single-row design

dimensions principale & données de performance

d	30 mm	Alésage
D	55 mm	Diamètre extérieur
B	19 mm	Largeur
C _r	45.000 N	Charge dyn. de base, radiale
C _{0r}	42.000 N	Charge stat. de base, radiale
C _{ur}	7.600 N	Limite à la fatigue, radiale
n _G	9.300 1/min	vitesse limite
n _{gr}	5.600 1/min	Vitesse de base
≈m	188,35 g	Poids





Cotes de montage

d a min	40 mm	Diamètre minimum épaulement arbre
d c min	40 mm	Épaulement d'arbre minimum
D a max	45 mm	diamètre maximum épaulement du logement
D e min	49,5 mm	Diamètre minimum épaulement du logement
r a max	1 mm	Rayon de gorge maximum
E	49,6 mm	Diamètre de piste bague extérieure

Dimensions

r min	1 mm	Dimension minimum de chanfrein
s	2 mm	Déplacement axial
d 1	40 mm	Diamètre de bord maximum bague intérieure
D 1 min	45,4 mm	Diamètre minimum de bord bague extérieure

Plage de température

T min	-30 °C	Température de fonctionnement min.
T max	120 °C	Température de fonctionnement max.

Caractéristiques

	Effort radial
	Effort axial uni directionnel
	Lubrification à la graisse
	lubrification à l'huile
	Ouvert