

# SEK-18 SV FE TYP A ZGL 26P PL2



图片仅用于说明。请参考产品描述。

|        |                                                                               |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 订货号    | 09 18 526 6813                                                                |
| 规格     | SEK-18 SV FE TYP A ZGL 26P PL2                                                |
| 浩亭电子目录 | <a href="https://harting.com/09185266813">https://harting.com/09185266813</a> |

## 标识

|    |      |
|----|------|
| 类别 | 连接器  |
| 系列 | SEK  |
| 原件 | 母连接器 |

## 版本

|       |                                                         |
|-------|---------------------------------------------------------|
| 接线方式  | 绝缘置换连接绝缘位移终端                                            |
| 连接方式  | PCB至电缆                                                  |
| 针数    | 26                                                      |
| 应力消除件 | 应力消除紧固夹                                                 |
| 详细资料  | 用于 IDC 扁平电缆 1.27mm ( 0.050" ) 间距<br>AWG 28/7 - AWG 26/7 |

## 技术参数

|             |                           |
|-------------|---------------------------|
| 插针排         | 2                         |
| 针间距 ( 接线端 ) | 2.54 mm                   |
| 针间距 ( 插拔端 ) | 1.27 mm                   |
| 额定电流        | 2.5 A                     |
| 绝缘阻抗        | $>10^9 \Omega$            |
| 接触电阻        | $\leq 20 \text{ m}\Omega$ |
| 极限温度        | -55 ... +125 °C           |
| 插入力         | $\leq 52 \text{ N}$       |
| 拔出力         | $\leq 52 \text{ N}$       |
| 性能等级        | 2<br>符合 IEC 60603-13 标准   |



Pushing Performance  
Since 1945

技术参数

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| 插拔次数                    | ≥250                   |
| 测试电压U <sub>r.m.s.</sub> | 1 kV                   |
| 绝缘组                     | IIIa (175 ≤ CTI < 400) |

材料特性

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| 材料(插芯)           | 热塑树脂 ( PBT )           |
| 颜色(插芯)           | 灰色                     |
| 材料 ( 插针 )        | 铜合金                    |
| 表面 ( 插针 )        | 镍表面镀金 界面端<br>镍表面镀锡 接线端 |
| 材料阻燃性等级符合 UL 94  | V-0                    |
| RoHS             | 符合                     |
| ELV 状态           | 符合                     |
| China RoHS       | e                      |
| REACH 附件 XVII 物质 | 不包含                    |
| REACH 附件 XIV 物质  | 不包含                    |
| REACH SVHC 物质    | 不包含                    |
| 加州 65 号提案物质      | 有                      |
| 加州 65 号提案物质      | 镍                      |
| 铁路车辆防火           | EN 45545-2 (2020-08)   |
| 包含危险等级的要求集       | R26                    |

规格和认证

|          |                                                            |
|----------|------------------------------------------------------------|
| 规格       | IEC 60603-13                                               |
| UL / CSA | UL 1977 ECBT2.E102079<br>CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 |
| 铁路分类     | F3/I3                                                      |

商业数据

|         |                |
|---------|----------------|
| 包装尺寸    | 100            |
| 净重      | 4.26 g         |
| 原产国     | 罗马尼亚           |
| 欧洲海关关税号 | 85366990       |
| GTIN    | 5713140031234  |
| eCl@ss  | 27460202 电缆连接器 |



Pushing Performance  
Since 1945

商业数据

|             |          |
|-------------|----------|
| ETIM        | EC002637 |
| UNSPSC 24.0 | 39121415 |