

# Produktdatenblatt

Spezifikationen



## Multisound Sirene, Harmony XVS, weiß, 106dB, 2 Töne, 12-24V ACDC

XVS10BMW

EAN Code: 3389119045346

### Hauptmerkmale

|                                          |                                                              |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Baureihe                                 | Harmony XVS                                                  |
| Produkt- oder Komponententyp             | Sirene                                                       |
| Kurzbezeichnung des Geräts               | XVS                                                          |
| Farbe                                    | Weiß                                                         |
| Signaltyp                                | 2-Ton-Sirene                                                 |
| [UH,nom] Bemessungs-<br>Betriebsspannung | 12 V AC/DC<br>24 V AC/DC                                     |
| Geräuschpegel                            | 106 dB (kontinuierlicher oder intermittierender Ton) bei 1 m |

### Zusatzmerkmale

|                                               |                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------|
| Material                                      | PC: Gehäuse               |
| Produktgewicht                                | 0,8 kg                    |
| Beschriftung                                  | CE                        |
| [Uimp] Bemessungs-<br>Stoßspannungsfestigkeit | 0,8 kV                    |
| Stromaufnahme                                 | 300 mA bei 24 V<br>500 mA |
| Klemmverbindungskapazität                     | <= 1 x 1,5 mm²            |
| Elektrische Verbindung                        | Kabel: 6,5...8,5 mm       |
| Breite                                        | 114 mm                    |
| Höhe                                          | 114 mm                    |
| Tiefe                                         | 153,2 mm                  |

### Montage

|                                     |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Normen                              | IEC 60947-1<br>IEC 60947-5-1      |
| Beschichtung                        | TC                                |
| Umgebungstemperatur bei<br>Lagerung | -35...70 °C                       |
| Umgebungstemperatur bei<br>Betrieb  | -30...50 °C                       |
| Schutzklasse für Stromschläge       | Klasse II conforming to IEC 61140 |
| Schutzart (IP)                      | IP53                              |

### Verpackungseinheiten

|           |     |
|-----------|-----|
| VPE 1 Art | PCE |
|-----------|-----|

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Anzahl der Geräte pro Packung | 1         |
| VPE 1 Höhe                    | 19,500 cm |
| VPE 1 Breite                  | 14,000 cm |
| VPE 1 Länge                   | 14,000 cm |
| Verpackungsgewicht (Lbs)      | 1,032 kg  |
| VPE 2 Art                     | S04       |
| VPE 2 Menge                   | 8         |
| VPE 2 Höhe                    | 30,000 cm |
| VPE 2 Breite                  | 40,000 cm |
| VPE 2 Länge                   | 60,000 cm |
| VPE 2 Gewicht                 | 9,698 kg  |
| VPE 3 Art                     | P06       |
| VPE 3 Menge                   | 32        |
| VPE 3 Höhe                    | 75,000 cm |
| VPE 3 Breite                  | 60,000 cm |
| VPE 3 Länge                   | 80,000 cm |
| VPE 3 Gewicht                 | 49,792 kg |

## Vertragliche Gewährleistung

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Garantie (in Monaten) | 18 |
|-----------------------|----|



## Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

[Erläuterung der Environmental Data](#) >

[Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten](#) >



### Umweltbilanz

|                                                                |                                     |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Total lifecycle Carbon footprint                               | 11 kg CO2 eq.                       |
| CO <sub>2</sub> -Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]  | 8 kg CO2 eq.                        |
| CO <sub>2</sub> -Fußabdruck der Distributionsphase [A4]        | 0.2 kg CO2 eq.                      |
| CO <sub>2</sub> -Fußabdruck der Installationsphase [A5]        | 0.5 kg CO2 eq.                      |
| CO <sub>2</sub> -Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6] | 0.1 kg CO2 eq.                      |
| CO <sub>2</sub> -Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]  | 2 kg CO2 eq.                        |
| Umweltproduktdeklaration                                       | <a href="#">Produktumweltprofil</a> |

## Use Better



### Materialien und Verpackung

|                                 |                                                                                          |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verpackung mit Recycling-Karton | Ja                                                                                       |
| Verpackung ohne Kunststoff      | Ja                                                                                       |
| SCIP-Nummer                     | Fe0ee3ab-dd49-4abe-bd8e-c49754e2c442                                                     |
| EU-RoHS-Richtlinie              | <a href="#">Freistellungskonform</a>                                                     |
| REACH-Verordnung                | <a href="#">Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert</a> |

## Use Longer



### Verlängerung der Lebensdauer

|           |      |
|-----------|------|
| Reparatur | Nein |
|-----------|------|

## Use Again




### Reproduktion

|                                   |                                          |
|-----------------------------------|------------------------------------------|
| Recyclingfähigkeitspotential in % | 18                                       |
| Circular Economy-Eignung          | <a href="#">Entsorgungsinformationen</a> |
| Rücknahme                         | Ja                                       |

Maßzeichnungen

Sirene

Abmessungen



Technical Illustration

Dimensions




Image of product / Alternate images

Alternative

---



