

## Information produit

# 78 61 125 ESD

## Electronic Super Knips® ESD

DIN ISO 9654 DIN EN 61 340-5



- Pinces de précision pour travaux de coupe très délicats, par ex., dans le domaine de l'électronique et de la mécanique de précision
- Poignées dérivant l'électricité statique – dissipative
- Tranchants meulés très coupants sans biseau
- Cisaillement à microdécalage contrôlé de l'arête de coupe pour coupe ultraprécise même des fils les plus fins et longue durée de vie
- Pointes parfaitement usinées permettant également la coupe de fils contigus à partir de Ø 0,2 mm
- Charnière avec rivet en acier inoxydable
- Très souple pour un travail moins fatigant
- Avec ressort et limitation d'ouverture
- Tranchants trempés par induction, dureté d'env. 64 HRC
- En acier spécial, bruni



### Informations générales

Réf.	78 61 125 ESD
EAN	4003773025184
Pince	brunie
Tête	brunie
Poignées	avec gaines bi-matière
poids	56 g
Dimensions	125 x 70 x 13 mm
Norme	DIN ISO 9654 DIN EN 61 340-5

### Technische Attribute

Forme	6
Capacités de coupe Fil d'acier mi-dur (diamètre)	Ø 1,2 mm
Capacités de coupe Fil d'acier tendre (diamètre)	Ø 0,2 – 1,6 mm
	9 mm
	7,5 mm
Largeur de tête	13,5 mm
ESD	oui

### Classification

eCl@ss 5.1.4	21040302
ETIM 5.0	EC000165
ETIM 6.0	EC000165
proficl@ss 6.0	AAA949c004
UNSPSC 13.1	27112149

Sous réserve de toute modification technique et erreur.

