

ST 2,5-QUATTRO-MT - 刀闸分断接线端子



3036576
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3036576>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



刀闸分断接线端子，标称工作电压: 400 V，额定电流: 20 A，接线方式: 回拉式弹簧连接，额定接线容量: 2.5 mm²，接线容量：0.08 mm² - 4 mm²，安装: NS 35/7,5，NS 35/15，颜色: 灰色

优势

- 三线和四线端子可以用于多线连接
- 前侧连接，方便接线
- 无缝连接，可双桥接，适用所有供电和电位分配任务，节省时间
- 测试连接与分断点平行，用于直径为2.3 mm的测试接口
- 载流量为20 A 的紧凑型刀闸分断端子
- 针对轨道交通应用进行了测试

商业数据

订货号	3036576
包装单位	50 pc
最小订货量	50 pc
销售关键代码	BE2131
产品关键代码	BE2131
目录页面	页码217 (C-1-2019)
GTIN	4017918890551
单件重量（含包装）	11.236 g
单件重量（不含包装）	10.72 g
原产地	DE

ST 2,5-QUATTRO-MT - 刀闸分断接线端子



3036576

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3036576>

技术数据

产品属性

产品类型	分断接线端子
应用领域	铁路工业
	机械工程
	工厂工程
连接量	4
行数	1
电位	1

绝缘特性

过电压类别	III
污染等级	3

电气特性

额定浪涌电压	6 kV
额定条件下的最大功耗	0.77 W

连接数据

每层的连接数量	4
额定横截面	2.5 mm ²
剥线长度	8 mm ... 10 mm
塞规	A3
连接符合标准	IEC 60947-7-1
刚性导线横截面	0.08 mm ² ... 4 mm ²
横截面 AWG	28 ... 12 (按IEC标准修订)
柔性导线横截面	0.08 mm ² ... 2.5 mm ²
导线横截面, 柔性[AWG]	28 ... 14 (按IEC标准修订)
柔性导线横截面 (套管不带塑料绝缘管)	0.14 mm ² ... 2.5 mm ²
柔性导线横截面 (带塑料绝缘管的套管)	0.14 mm ² ... 2.5 mm ²
2根具有相同横截面的导线, 柔性, 带TWIN套管及塑料套管	0.5 mm ²
标称电流	20 A (当连接截面积为4 mm ² 的导线时)
最大负载电流	20 A (当连接截面积为4 mm ² 的导线时)
额定电压	400 V
额定横截面	2.5 mm ²

尺寸

宽度	5.2 mm
端板宽度	2.2 mm
高度	84 mm
NS 35/7,5深度	36.5 mm
NS 35/15深度	44 mm

ST 2,5-QUATTRO-MT - 刀闸分断接线端子



3036576

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3036576>

材料规格

颜色	灰色 (RAL 7042)
阻燃等级, 符合UL 94	V0
绝缘材料组	I
绝缘材料	PA
低温下的静态绝缘材料应用	-60 °C
绝缘材料相对温度指数 (电气, UL 746 B)	130 °C
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162)	通过
烟雾比光密度NFPA 130 (ASTM E 662)	通过
烟气毒性NFPA 130 (SMP 800C)	通过

电气测试

温升测试

温度上升要求测试	温度上升 ≤ 45 K
结果	已通过测试
	已通过测试

机械特性

机械参数

开口式侧板	是
-------	---

机械测试

导线损坏和松动测试

旋转速度	10 rpm
rpm	135
导线横截面 / 重量	0.08 mm ² / 0.1 kg
	2.5 mm ² / 0.7 kg
	4 mm ² / 0.9 kg
结果	已通过测试

环境和真实条件

针焰测试

暴露时间	30 s
------	------

振荡/宽频带噪音

规格	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05
频谱	2类, B级使用寿命测试, 在转向架上进行
频率	$f_1 = 5$ Hz 到 $f_2 = 250$ Hz

ST 2,5-QUATTRO-MT - 刀闸分断接线端子



3036576

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3036576>

ASD等级	6.12 (m/s²)/Hz
加速度	3.12g
每轴的测试周期	5 h
测试方向	X-, Y- 与 Z-轴
结果	已通过测试

冲击

脉冲波形	半正弦
加速度	30g
电击时间	18 毫秒
每个方向的电击次数	3
测试方向	X-, Y- 与 Z-轴 (正向与负向)
结果	已通过测试

环境条件

环境温度 (运行)	-60 °C ... 110 °C (考虑到自加热在内的工作温度范围；有关最高短期工作温度，请参见电气特性相对温度指数)
环境温度 (存放/运输)	-25 °C ... 60 °C (短期内 (不超过24 小时)，-60 °C到+70 °C)
环境温度 (组装)	-5 °C ... 70 °C
环境温度 (执行)	-5 °C ... 70 °C
允许湿度 (运行)	20 % ... 90 %
允许湿度 (存放/运输)	30 % ... 70 %

标准和规范

连接符合标准	IEC 60947-7-1
--------	---------------

安装

安装类型	NS 35/7,5
	NS 35/15

ST 2,5-QUATTRO-MT - 刀闸分断接线端子


3036576

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3036576>



图纸

电路图



ST 2,5-QUATTRO-MT - 刀闸分断接线端子

3036576

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3036576>



认证

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3036576>

CSA 认证ID: 13631				
	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
使用组 B	300 V	16 A	28 - 12	-
使用组 C	150 V	16 A	28 - 12	-
使用组 D	300 V	10 A	28 - 12	-

EAC 认证ID: RU C-DE.BL08.B.00644				
-----------------------------------	--	--	--	--

EAC 认证ID: EACKZ 08593				
--------------------------	--	--	--	--

ST 2,5-QUATTRO-MT - 刀闸分断接线端子



3036576

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3036576>

分类

ECLASS

ECLASS-12.0	27141126
ECLASS-13.0	27250108

ETIM

ETIM 9.0	EC000902
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

ST 2,5-QUATTRO-MT - 刀闸分断接线端子



3036576
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3036576>

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%
EF3.0 气候变化	
CO2e 千克	0.088千克二氧化碳当量

Phoenix Contact 2025 Â© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn