TRICOFLEX



80% Materiales plásticos reciclados

ENVIRONMENT LNE CERTIFICATION Incorporation of Recycled Plastic Materials 80%
in partnership with IPC

Nuestra nueva manguera para el agua, fabricada con un 80% de materiales plásticos reciclados, con certificación LNE*:

TRICOGREEN®

Manejabilidad y ligereza	Resistencia a los rayos UV	Resistencia al aplastamiento	Tricotado anti-torsión (Tricoflex Non Torsion)



*Laboratorio Nacional de Metrología y Ensayos. https://www.lne.fr/fr

TRICOGREEN®

nuevo

TRICOFLEX NON TORSION TECHNOLOGY

80% Materiales plásticos reciclados

ENVIRONMENT LNE CERTIFICATION Incorporation of Recycled Plastic Materials 80% — in partnership with IPC



25 | 20 bar

+60 / - 15 °C

1. Revestimiento doble capa de PVC amarillo con 2 bandas verde
2. La capa intermedia de colorflexible de PVC
3. Textiles de punto refuerzo TNT
4. La capa intermedia de PVC blando negro
5. Alma negra lisa

APLICACIONES

Irrigación, expulsión y abastecimiento de agua.

MARCAJE TRICOGREEN 80% recyclé Soft & Flex Tricoflex Non Torsion Ø int [PF/PLNR] BAR REACH-Compliant [Batch number] TRICOFLEX

Manguera flexible multicapa.

Revestimiento exterior en PVC, con un armazón textil tricotado en poliéster y alma negra lisa compuesta de dos capas.

VENTAJAS

TRICOGREEN® está fabricado con un 80 % de PVC reciclado, combinando la calidad con el respeto al medio ambiente y el rendimiento. Ofrece una excelente resistencia a los golpes y al aplastamiento, garantizando una gran durabilidad. Gracias a su refuerzo de TNT tricotado, no se retuerce bajo la presión del agua, asegurando un riego fluido y eficaz. Su flexibilidad y su robustez hacen de ella una manguera manejable y fiable. Con certificación LNE, TRICOGREEN® representa una elección responsable sin renunciar a la calidad.

CONECTORES

Conectores exprés o con boquilla acanalada y abrazadera de banda. Antes del montaje, asegúrese de que la boquilla no dañe el tubo interior (especialmente en caso de conectores mal desbarbados y, por tanto, cortantes).

COMPORTAMIENTO QUÍMICO

Ver tabla págs. 110 - 113 columna A.



mm	mm	mm	bar	bar	mm	Amarillo		
						25 m	50 m	100 m
12,5	**17,6**	2,55	25	10	125	110080	110081	110082
15	**20,5**	2,75	25	10	135	110093	110094	110095
19	**25,3**	3,15	23	9	180	110100	110101	110102
25	**32,3**	3,65	20	8	240	110123	110124	110125