

UC-WMC 1,9 (15X4) - 导线标识

0828004

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0828004>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



导线标识， 标签纸， 白色， 未标记， 适用的打印机： BLUEMARK E.CARD， BLUEMARK ID COLOR， BLUEMARK ID， BLUEMARK CLED， PLOTMARK， CMS-P1-PLOTTER， 电缆直径范围: 1.2 ... 1.9 mm， 安装方式: 固定， 标签数: 20， 文本框高度: 4 mm， 文本框宽度: 15 mm

优势

- 以统一片状形式提供的标识，可使用BLUEMARK打印系统轻松快速打印
- UC-WMC ...UniCard标记系列包含用于从控制电缆到大直径电缆护套控制线的标识
- 这种格式可以自动确保高定位精度的打印
- 标记条支持多行标记
- 单手装配
- 两个标识区域始终清晰可见
- 即使接线后也可夹上
- 卡上留有功能描述区域
- 标识服务：菲尼克斯电气可按照您的技术规格要求定制标识所有UniCard标识

商业数据

订货号	0828004
包装单位	10 pc
最小订货量	10 pc
销售关键代码	BG2217
产品关键代码	BG2217
目录页面	页码194 (C-3-2019)
GTIN	4046356471459
单件重量（含包装）	10.68 g
单件重量（不含包装）	9.6 g
原产地	PL

UC-WMC 1,9 (15X4) - 导线标识

0828004

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0828004>



技术数据

产品属性

产品类型	导线标记
型号	卡形式

标识

标签数	20
每排单独标记数	4
标识技术	UV LED技术

尺寸

宽度	15 mm
高度	5.25 mm
深度	5.25 mm

外部尺寸

外径	1.2 mm ... 1.9 mm
----	-------------------

文本框

文本框宽度	15 mm
文本框高度	4 mm

材料规格

颜色	白色 (RAL 9010)
标识材料	PA
阻燃等级，符合UL 94	V2
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 2
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 2
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 2
材质	不含硅及卤素

电缆/电线

电缆外径	1.2 mm ... 1.9 mm
------	-------------------

环境和真实条件

针对会破坏涂层或光泽的物质的测试

结果	已通过测试
----	-------

针对会破坏涂层或光泽的物质的测试

结果	已通过测试
----	-------

用于测定防刮擦能力的刮擦试验

规格	EN ISO 1518-1:2023 (遵照)
要求	≥ 5 N

UC-WMC 1,9 (15X4) - 导线标识

0828004

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0828004>



结果	已通过测试
----	-------

Tesa胶带测试

规格	DIN EN ISO 2409:2020-12 (遵照)
结果	已通过测试

防紫外线

规格	DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (遵照)
结果	已通过测试
测试持续时间	96 h

耐温性

规格	ANSI/UL 969-2018:03 (遵照)
测试持续时间	240 h
Rating 125 °C (150 °C)	通过测试

铭牌耐擦性

规格	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (部分)
异丙醇 [CAS编号67-63-0]	已通过测试
n-己烷 [CAS编号110-54-3]	已通过测试
水 + 石油醚 [CAS编号64742-82-1]	已通过测试
氢氧化钠溶液0.1 mol/l [CAS编号1310-73-2]	已通过测试
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5]	已通过测试
丙酮 (99%) [CAS编号67-64-1]	已通过测试
规格	ISO 175:2010 (遵照)
测试持续时间	168 h
氢氧化钠溶液0.1 mol/l [CAS编号1310-73-2]	已通过测试
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5]	已通过测试
丙酮 (99%) [CAS编号67-64-1]	已通过测试
Diesel [CAS No. 68476-34-6]	已通过测试
IRM 901	已通过测试
IRM 902	已通过测试

在含二氧化硫的环境中进行冷凝变化气候测试

规格	EN ISO 22479:2022-06
结果	已通过测试
步骤	方法 B
周期数	2

UC-WMC 1,9 (15X4) - 导线标识



0828004

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0828004>

盐雾测试

规格	DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10
结果	已通过测试
测试持续时间	96 h

环境条件

环境温度（运行）	-40 °C ... 120 °C
建议环境温度（存储/运输）	23 °C
建议湿度（存储/运输）	50 % (建议使用原始包装，保存在干燥阴凉处)
储存寿命	2 年

标准和规范

耐摩擦度	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
------	-----------------------------

标准

标准/规程	EN 45545-2
-------	------------

安装

安装类型	固定
------	----

UC-WMC 1,9 (15X4) - 导线标识

0828004

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0828004>



分类

ECLASS

ECLASS-13.0	27281102
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC001530
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

UC-WMC 1,9 (15X4) - 导线标识

0828004

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0828004>



产品环境合规性

EU RoHS		
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免	
EU REACH SVHC		
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%	
EF3.0 气候变化		
CO2e 千克	0.077千克二氧化碳当量	

Phoenix Contact 2025 Â© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn