





VHK-A, Vanne, Raccord instantané VHK3A-08F-08F

Fiche technique

General series information


- 1(P)/2(A) Raccord instantané.




Electrodistributeur 3/2, normalement fermé
Retour avec commande manuelle rotative
Contrôle mécanique Ressort

Spécifications standards

Vanne	3 (Distributeur 3 voies)
1(P) Diam. ext. du tube applicable	ø 8
2(A) Diam. ext. du tube applicable	ø 8
Couleur du bouton	Gris (Distributeur 2 voies); Bleu (Distributeur 3 voies)
Fixation	Sans
Pression du fluide	Air
Température maximum du fluide	60 °C
Température du fluide min.	0 °C
Pression maximale d'utilisation	1.0 MPa
Pression minimale d'utilisation	-100 kPa
Pression d'épreuve	1.5 MPa
Température ambiante max.	60 °C
Température ambiante min.	0 °C
Matière de tube compatible	Polyamide, Polyamide souple, Polyuréthane
Poids	0.017 Kg



Constructions



N°	Description	Matériaux	Note
1	Corps	PBT	
2	Molette	POM	
3	Anneau à cames	POM	
4	Tige	POM	
5	Guide de ressort	Laiton	Nickelage autocatalytique
6	Ressort	Acier inoxydable	
7	Joint	NBR	
8	Joint torique	NBR	
9	Vanne	NBR	
10	Cassette	—	

Information supplémentaire

Catalogue

[VHK-Aa_FR.pdf](#)